



TCW060

TCW060 1xTL-D58W HF

1, MASTER TL-D, 55 W, 58 W, Haute fréquence électronique

Conçu pour des environnements exigeants, TCW060 est un luminaire économique, compact et étanche. Des versions spéciales sont disponibles pour les lampes TL-D et TL5. Avec un indice de protection IP65 et fonctionnant uniquement avec un ballast électronique, voici une solution concurrentielle à économie d'énergie pour locaux humides – qui ne coûte pas plus cher qu'une solution électromagnétique. Un clip flexible pour plafond facilite l'installation et la maintenance.

Données du produit


Informations générales	
Code famille lampe	TL-D [MASTER TL-D]
Nombre d'appareillages	1 unité
Appareillage	HF [Haute fréquence électronique]
Marquage CE	Oui
Garantie	3 ans
Inflammabilité	-
Marquage ENEC	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	-
Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Nombre de sources lumineuses	1
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	- degré(s)
Température de couleur	-

Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate prismatique
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	-
Indice UGR	25
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Consommation électrique CLO initiale	Not applicable W
Courant d'appel	24 A
Durée courant d'appel	0,3 ms
Consommation électrique	55 58 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	15

TCW060

Température	
Gamme de températures ambiantes	-15 à +25 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Flux lumineux constant	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux du réflecteur	Acier
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Distance en longueur du point de fixation (nom.)	1 200 mm
Couleur du corps	Gris
Longueur totale	1 570 mm
Largeur totale	86 mm
Hauteur totale	90 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	90 x 86 x 1570 mm
Approbation et application	
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]

Schéma dimensionnel



Product	A	B
TCW060 1xTL-D58W HF	1 200 mm	1 570 mm

Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Performances initiales	
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Durées de vie (conformes IES)	
Mortalité du driver à 5 000h	0,01 %
Conditions d'application	
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TCW060 1xTL-D58W HF
Nom de produit complet	TCW060 1xTL-D58W HF
Code EOC	871155981381399
Code de commande	81381399
Code 12NC	910503611018
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559813813
Conditionnement par carton	9
Codes EAN/UPC – Boîte	8711559813912

