



TCW060

TCW060 1xTL-D58W HF

1, MASTER TL-D, 55 W, 58 W, Elektroniskt HF-driftdon

TCW060 är en ekonomisk, kompakt och vattentät armatur för krävande miljöer. Armaturen finns i utförande för både TL-D- och TL5-lysrör. Armaturen, som har kapslingsklass IP65, finns endast i utförande med HF-don. TCW060 är en konkurrenskraftig och energibesparande belysningslösning för våta utrymmen – till samma kostnad som en belysningslösning med EM-don. En flexibel takklämma underlättar installation och underhåll.

Produktdata

Allmän information		Enhetlig bländmärkning	
Lampfamiljskod	TL-D [MASTER TL-D]		25
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Drift och elektricitet	
Driftdon	HF [Elektroniskt HF-driftdon]	Ingångsspänning	220–240 V
CE-märkning	Ja	Line Frequency	50 to 60 Hz
Garantitid	3 år	Initial CLO-energiförbrukning	Not applicable W
Säkerhetsmärkning, antändlighet	–	Ingående ström	24 A
ENEC-märkning	–	Ingåendetid	0,3 ms
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s	Effektförbrukning	55 58 W
EU RoHS-kompatibel	Ja	Effektfaktor (fraktion)	0.9
Ljusteknik		Anslutning	Skruvkopplingsplint, 3-polig
Korrelerad färgtemperatur (nom)	–	Kabel	–
Färgåtergivningindex	–	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B)	15
Antal ljuskällor	1	(max)	
Ljuskällans spridningsvinkel	– °	Temperatur	
Ljuskällans färg	–	Omgivningstemperatur	–15 till +25 °C
Typ av optisk kåpa	Prismatisk polykarbonatkupa/kåpa		
Armaturens ljusstrålefördelning	–		

TCW060

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Material i reflektor	Stål
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixeringspunkt, längdavstånd (nom)	1 200 mm
Armaturhusets färg	Grå
Total längd	1 570 mm
Total bredd	86 mm
Total höjd	90 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	90 x 86 x 1570 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Energiförbrukningstolerans	+/-10%
----------------------------	--------

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,01 %
---------------------------------	--------



Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Beställningsproduktnamn	TCW060 1xTL-D58W HF
Fullständigt produktnamn	TCW060 1xTL-D58W HF
Full EOC	871155981381399
Beställningsnummer	81381399
Materialnummer (12NC)	910503611018
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711559813813
Räknare - antal förpackningar per kartong	9
EAN/UPC - Hölje	8711559813912

Måttskiss



Product	A	B
TCW060 1xTL-D58W HF	1 200 mm	1 570 mm

