



TCW060

TCW060 2xTL-D58W HF

2, MASTER TL-D, 110 W, 58 W, Elektronisch, Hochfrequenz

Die Feuchtraumwannenleuchte Philips TCW060 ist eine wirtschaftliche und robuste Leuchte für TL-D und TL5 Leuchtstofflampen. Sie besitzt variable Deckenbefestigungsbügel, wodurch sich die Installation denkbar einfach gestaltet. Das gesamte Gehäuse und die prismatische Wanne bestehen aus schlagfestem Polycarbonat. An der oberen stirnseitigen Gehäusesseite befindet sich die Öffnung für den elektrischen Anschluss. Einfache und schnelle Wartung durch die mitgelieferten Kunststoff-Wannen-Clips. Sie halten außerdem die Wanne an einer Seite während das Leuchtmittel im Wartungsfall getauscht wird. Verschlüsse aus rostfreiem Edelstahl sind optional verfügbar.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbe der Lichtquelle	
Lampenfamiliencode	TL-D [MASTER TL-D]	Typ optische Abdeckung	-
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit		Polycarbonatwanne/-abdeckung, prismatisch
Betriebsgerät	HF [Elektronisch, Hochfrequenz]	Abstrahlungswinkel Leuchte	-
CE-Zeichen	Ja	CEN-Wert (Unified Glare Rating)	25
Garantiedauer	3 Jahre	Betrieb und Elektrik	
Entflammbarkeitszeichen	-	Eingangsspannung	220 bis 240 V
ENEC-Zeichen	-	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	Not applicable W
EU RoHS-konform	Ja	Einschaltstrom	24 A
Lichttechnische Daten		Einschaltzeit	0,3 ms
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	-	Energieverbrauch	110 58 W
Farbwiedergabeindex (CRI)	-	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Anzahl Lichtquellen	2	Elektrischer Anschluss	Schraubanschlussblock, 3-polig
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	- Grad		

TCW060

Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	15
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-15 bis +25 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Konstanter Lichtstrom	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Reflektor-Material	Stahl
Optisches Material	Polykarbonat
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Abstand Befestigungspunkte (Nom)	1.200 mm
Gehäusefarbe	Grau
Gesamte Länge	1.570 mm
Gesamte Breite	136 mm
Gesamte Höhe	90 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	90 x 136 x 1570 mm
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandalismusgeschützt]

Abmessungsskizzen



Product	A	B
TCW060 2xTL-D58W HF	1.200 mm	1.570 mm

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Lebensdauerkenwerte (IEC-konform)	
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.	0,01 %
Anwendungsbedingungen	
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TCW060 2xTL-D58W HF
Gesamtbezeichnung des Produkts	TCW060 2xTL-D58W HF
Gesamt-Produktcode	871155981382099
Bestellcode	81382099
Material-Nr. (12NC)	910503611118
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559813820
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8711559813929

