



Estanca TCW060

TCW060 2xTL-D58W HF

2, MASTER TL-D, 110 W, 58 W, Electrónico, alta frecuencia

Diseñada para el uso en entornos exigentes, TCW060 es una luminaria estanca compacta y económica. Hay versiones especiales disponibles para lámparas TL-D y TL5. Esta solución tiene un grado de protección IP65 y funciona exclusivamente con un equipo electrónico; su bajo consumo resulta competitivo para ambientes con polvo y/o humedad... al mismo precio que una solución electromagnética. Un sencillo clip de techo simplifica la instalación y el mantenimiento.


Datos del producto

Información general		Apertura del haz de luz de la luminaria	
Código de familias de lámparas	TL-D [MASTER TL-D]	-	
Número de unidades de equipo	1 unidad	Índice de deslumbramiento unificado CEN	
Equipo	HF [Electrónico, alta frecuencia]	25	
Marca CE	Sí	Operativos y eléctricos	
Periodo de garantía	3 años	Tensión de entrada	
Marca de inflamabilidad	-	220 a 240 V	
Certificado ENEC	-	Line Frequency	
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 5 s	50 to 60 Hz	
Conforme con EU RoHS	Sí	Consumo de energía CLO inicial	
Datos técnicos de la luz		Not applicable W	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	-	Corriente de arranque	
Índice de reproducción cromática (IRC)	-	24 A	
Número de fuentes de luz	2	Tiempo de irrupción	
Ángulo de haz de la fuente de luz	- °	0,3 ms	
Color de la fuente de luz	-	Consumo de energía	
Tipo de cubierta óptica	Difusor/cierre de policarbonato prismático	110 58 W	
		Factor de potencia (fracción)	
		0.9	
		Conexión	
		Bloque de conexión mediante tornillos de 3 polos	
		Cable	
		-	
		Número de productos en MCB de 16 A tipo B	
		15	
		Temperatura	
		Rango de temperatura ambiente	
		-15 °C a +25 °C	

Estanca TCW060

Controles y regulación	
Regulable	No
Flujo luminoso constante	No
Mecánicos y de carcasa	
Material del reflector	Acero
Material óptico	Polycarbonato
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Distancia de longitud del punto de fijación (nom.)	1.200 mm
Color de la carcasa	Gris
Longitud global	1.570 mm
Anchura global	136 mm
Altura global	90 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	90 x 136 x 1570 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Plano de dimensiones



Product	A	B
TCW060 2xTL-D58W HF	1.200 mm	1.570 mm

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
índice de fallos del driver 5.000 h	0,01 %
Condiciones de aplicación	
Nivel máximo de atenuación	No aplicable
Adecuado para conmutación aleatoria	No
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TCW060 2xTL-D58W HF
Nombre completo del producto	TCW060 2xTL-D58W HF
Full EOC	871155981382099
Código de pedido	81382099
Código 12NC	910503611118
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711559813820
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8711559813929

