



TCW060

TCW060 2xTL-D58W HF

2, MASTER TL-D, 110 W, 58 W, Electronic high-frequency

TCW060 on suunniteltu käytettäväksi vaativissa olosuhteissa. Se on taloudellinen, pieni ja vesitiivis valaisin. TL-D- ja TL5-lampuille on saatavana omat versionsa. Valaisimella on IP65-suojausluokka, niin ettei vettä tai pölyä pääse sen sisälle. Valaisin toimii vain elektronisilla liitäntälaitteilla. Tämä on kilpailukykyinen ratkaisu kosteisiin tiloihin. Joustava kiinnitysjärjestelmä helpottaa asennusta ja ylläpitoa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	TL-D [MASTER TL-D]
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte	HF [Electronic high-frequency]
CE-merkintä	Kyllä
Takuuaika	3 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	-
ENEC-merkintä	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Vastaava värlämpötila (nim.)	-
Värintoistoindeksi (CRI)	-
Valonlähteiden lukumäärä	2
Valonlähteen keilakulma	- °
Valonlähteen väri	-
Optisen kuvun tyyppi	Prismaattinen polykarbonaattikupu
Valaisimen valokeilan hajautus	-

Häikäisyindeksi	25
-----------------	----

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Alkuperäinen CLO-energiankulutus	Not applicable W
Kytkevätvirtasysäys	24 A
Kytkevät aika	0,3 ms
Virrankulutus	110 58 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Ruuviliitinkytkenärima, 3-napainen
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	15

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-15...+25 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

TCW060

Jatkuva valontuotto	Ei
---------------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnityspisteen pituuden etäisyys (nim.)	1 200 mm
Kotelon väri	Harmaa
Kokonaispituus	1 570 mm
Kokonaisleveys	136 mm
Kokonaiskorkeus	90 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	90 x 136 x 1570 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%
-------------------------------	--------

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0,01 %
--	--------



Käyttökohteiden olosuhteet

Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	TCW060 2xTL-D58W HF
Koko tuotenimi	TCW060 2xTL-D58W HF
Full EOC	871155981382099
Paikallisen koodin kuvaus	4351425
Tilauskoodi	81382099
Tuotekoodi (12NC)	910503611118
Paikallinen koodi	4351425
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711559813820
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8711559813929

Mittapiirros



Product	A	B
TCW060 2xTL-D58W HF	1 200 mm	1 570 mm

