



TCW060

TCW060 2xTL-D58W HF

2, MASTER TL-D, 110 W, 58 W, Elektronisch, hoogfrequent

De TCW060 is een eenvoudige en compacte waterdichte armatuur voor TL-D-lampen. Met zijn beschermingsklasse IP65 en hoogfrequent voorschakelapparaat is dit een concurrerende oplossing voor vochtige ruimtes. De armatuur is volledig uitgevoerd in polycarbonaat en voorzien van verstelbare plafondbeugels. De lichtkap wordt aan de behuizing bevestigd door middel van bijgeleverde sluitclips.

Product gegevens

Algemene informatie		Unified Glare Rating (UGR)	
Type lichtbron	TL-D [MASTER TL-D]	25	
Aantal VSA's	1 unit		
VSA	HF [Elektronisch, hoogfrequent]		
CE-markering	Ja		
Garantieperiode	3 jaar		
Brandbaarheidsmarkering	-		
ENEC-markering	-		
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s		
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja		
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	-	Ingangsspanning	220 tot 240 V
Kleurweergave-index (CRI)	-	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aantal lichtbronnen	2	Aanvankelijk energiegebruik CLO	Not applicable W
Bundelhoek van lichtbron	- graden	Aanloopstroom	24 A
Kleur lichtbron	-	Aanlooptijd inschakelpiek	0,3 ms
Type lichtkap	Polycarbonaat schaal/lichtkap, prismatisch	Energieverbruik	110 58 W
Bundelspreiding armatuur	-	Arbeidsfactor	0.9
		Aansluiting	3-polig schroefaansluitblok
		Kabel	-
		Aantal producten op MCB van 16 A type B 15	
		Operationele temperatuur	
		Omgevingstemperatuurbereik	-15 tot +25 °C
		Dimbaarheid en regelsystemen	
		Dimbaar	Nee

TCW060

Constance lichtopbrengst	Nee
--------------------------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Reflectormateriaal	Staal
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Lengteafstand bevestigingspunt (nom.)	1.200 mm
Kleur behuizing	Grijs
Totale lengte	1.570 mm
Totale breedte	136 mm
Totale hoogte	90 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	90 x 136 x 1570 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie energieverbruik	+/-10%
----------------------------	--------

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	0,01 %
--------------------------------------	--------


Toepassingsomstandigheden

Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	TCW060 2xTL-D58W HF
Volledige productnaam	TCW060 2xTL-D58W HF
Full EOC	871155981382099
Beschrijving lokale code	TCW060258HF
Bestelcode	81382099
Materiaalnr. (12NC)	910503611118
Lokale code	TCW060258HF
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711559813820
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8711559813929

Maatschets



Product	A	B
TCW060 2xTL-D58W HF	1.200 mm	1.570 mm

