



TCW060

TCW060 2xTL-D58W HF

2, MASTER TL-D, 110 W, 58 W, Electronic de înaltă frecvență

Conceput pentru utilizarea în medii solicitante, TCW060 este un aparat de iluminat economic, compact și etanș la apă. Variante dedicate sunt disponibile pentru lămpi TL-D și TL5. Cu protecție împotriva apei și prafului IP65 și funcționând numai pe bază de echipamente electronice, aceasta este o soluție eficientă energetic pentru spațiile umede – la același preț ca și o soluție electromagnetică. O clemă flexibilă pentru tavan face posibilă instalarea și întreținerea ușoare.


Catalog de date

Informații generale		Indice unificat de orbire CEN	
Cod familie lămpi	TL-D [MASTER TL-D]	25	
Număr de unități de echipament	1 unitate	Funcționare și sistem electric	
Echipament	HF [Electronic de înaltă frecvență]	Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Marcaj CE	Da	Frecvență linie	50 to 60 Hz
Perioadă de garanție	3 ani	Consum inițial de energie CLO	Not applicable W
Marcaj de inflamabilitate	-	Curent de pornire	24 A
Marcaj ENEC	-	Timp pornire	0,3 ms
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 5 s	Consum de curent	110 58 W
În conformitate cu RoHS	Da	Factor de putere (fracție)	0.9
Date tehnice lumină		Conexiune	Bloc de conectare prin înșurubare
Temperatură de culoare corelată (nom.)	-	Cablu	-
Indice de redare a culorilor (IRC)	-	Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	15
Număr de surse de lumină	2	Temperatură	
Unghi de distribuție sursă de lumină	- °	Interval temperatură ambiantală	De la -15 până la +25 °C
Culoare sursă de lumină	-	Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Tip capac optic/lentilă	Glob/capac prismatic din policarbonat	Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	-		

TCW060

Flux luminos constant	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Material reflector	Oțel
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Distanță lungime punct de fixare (nom.)	1.200 mm
Culoare carcasă	Gri
Lungime totală	1.570 mm
Lățime totală	136 mm
Înălțime totală	90 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	90 x 136 x 1570 mm
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță consum de energie	+/-10%

Cote



Product	A	B
TCW060 2xTL-D58W HF	1.200 mm	1.570 mm

Performanță în timp (conformitate IEC)	
Rată de defectare balast la 5.000 h	0,01 %
Condiții de utilizare	
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu
Date despre produs	
Nume comandă produs	TCW060 2xTL-D58W HF
Numele complet al produsului	TCW060 2xTL-D58W HF
Full EOC	871155981382099
Cod de comandă	81382099
Număr material (12NC)	910503611118
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711559813820
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8711559813929

