



TCW060

TCW060 2xTL-D58W HF

2, MASTER TL-D, 110 B, 58 B, Электронный высокочастотный

TCW060, разработанный для использования в сложных средах, является экономичным, компактным, водонепроницаемый светильник. Специально разработанные модели работают на основе ламп TL-D и TL5. Влагозащита уровня IP65 и работа исключительно от электронного устройства делает этот светильник конкурентным, энергосберегающим решением для сырых помещений; при этом его стоимость аналогична стоимости электромагнитных решений. Гибкое потолочное крепление обеспечивает простоту установки и обслуживания.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	TL-D [MASTER TL-D]
Количество единиц ПРА	1 шт.
ПРА	HF [Электронный высокочастотный]
Маркировка CE	Да
Гарантийный период	3 года
Знак пожароопасности	-
Сертификат ENEC	-
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 5 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	-
Коэффициент цветопередачи (CRI)	-
Количество источников света	2
Ширина светового пучка источника света	- °
Цвет источника света	-

Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон, призматический
Светораспределение светильника	-
Универсальная оценка бликования CEN	25
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	Not applicable B
Пусковой ток	24 A
Время пуска	0,3 ms
Энергопотребление	110 58 B
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Блок винтового соединения 3-полюсный
Кабель	-

TCW060

Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	15
---	----

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -15 до +25 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал отражателя	Сталь
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Расстояние до точки фиксации (ном.)	1 200 мм
Цвет корпуса	Серый
Общая длина	1 570 мм
Общая ширина	136 мм
Общая высота	90 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	90 x 136 x 1570 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 Дж, вандалопрочный]

Класс защиты IEC	Класс безопасности I
------------------	----------------------

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
---	--------

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,01 %
--	--------



Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	Не применимо
Подходит для случайного переключения	Нет

Данные об изделии

Название продукта для заказа	TCW060 2xTL-D58W HF
Полное название продукта	TCW060 2xTL-D58W HF
Полный код продукта	871155981382099
Код заказа	910503611118
Материал № (12NC)	910503611118
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711559813820
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8711559813929

Чертеж размеров



Product	A	B
TCW060 2xTL-D58W HF	1 200 мм	1 570 мм

