



TCW060

TCW060 2xTL-D58W HF

2, MASTER TL-D, 110 W, 58 W, Elektroniskt HF-driftdon

TCW060 är en ekonomisk, kompakt och vattentät armatur för krävande miljöer. Armaturen finns i utförande för både TL-D- och TL5-lysrör. Armaturen, som har kapslingsklass IP65, finns endast i utförande med HF-don. TCW060 är en konkurrenskraftig och energibesparande belysningslösning för våta utrymmen – till samma kostnad som en belysningslösning med EM-don. En flexibel takklämma underlättar installation och underhåll.


Produktdata

Allmän information		Enhetlig bländmärkning	
Lampfamiljskod	TL-D [MASTER TL-D]	25	
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Drift och elektricitet	
Driftdon	HF [Elektroniskt HF-driftdon]	Ingångsspänning	220–240 V
CE-märkning	Ja	Line Frequency	50 to 60 Hz
Garantitid	3 år	Initial CLO-energiförbrukning	Not applicable W
Säkerhetsmärkning, antändlighet	–	Ingående ström	24 A
ENEC-märkning	–	Ingåendetid	0,3 ms
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s	Effektförbrukning	110 58 W
EU RoHS-kompatibel	Ja	Effektfaktor (fraktion)	0.9
Ljusteknik		Anslutning	Skruvkopplingsplint, 3-polig
Korrelerad färgtemperatur (nom)	–	Kabel	–
Färgåtergivningindex	–	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B)	15
Antal ljuskällor	2	(max)	
Ljuskällans spridningsvinkel	– °	Temperatur	
Ljuskällans färg	–	Omgivningstemperatur	–15 till +25 °C
Typ av optisk kåpa	Prismatisk polykarbonatkåpa/kåpa		
Armaturens ljusstrålefördelning	–		

TCW060

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Material i reflektor	Stål
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixeringspunkt, längdavstånd (nom)	1 200 mm
Armaturhusets färg	Grå
Total längd	1 570 mm
Total bredd	136 mm
Total höjd	90 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	90 x 136 x 1570 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Måttskiss



Product	A	B
TCW060 2xTL-D58W HF	1 200 mm	1 570 mm

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,01 %
Användningsförhållanden	
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TCW060 2xTL-D58W HF
Fullständigt produktnamn	TCW060 2xTL-D58W HF
Full EOC	871155981382099
Beskrivning av lokal kod	7290086
Beställningsnummer	81382099
Materialnummer (12NC)	910503611118
Lokal kod	7290086
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711559813820
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8711559813929

