



Estanca TCW060

TCW060 1xTL5-28W HF

1, TL5, 28 W, 32 W, Electrónico, alta frecuencia

Diseñada para el uso en entornos exigentes, TCW060 es una luminaria estanca compacta y económica. Hay versiones especiales disponibles para lámparas TL-D y TL5. Esta solución tiene un grado de protección IP65 y funciona exclusivamente con un equipo electrónico; su bajo consumo resulta competitivo para ambientes con polvo y/o humedad... al mismo precio que una solución electromagnética. Un sencillo clip de techo simplifica la instalación y el mantenimiento.

Datos del producto



Información general		Operativos y eléctricos	
Código de familias de lámparas	TL5 [TL5]	Tensión de entrada	220 a 240 V
Número de unidades de equipo	1 unidad	Line Frequency	50 to 60 Hz
Equipo	HF [Electrónico, alta frecuencia]	Consumo de energía CLO inicial	Not applicable W
Marca CE	Si	Corriente de arranque	12 A
Periodo de garantía	3 años	Tiempo de irrupción	0,3 ms
Marca de inflamabilidad	-	Consumo de energía	28 32 W
Certificado ENEC	-	Factor de potencia (fracción)	0.9
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 5 s	Conexión	Bloque de conexión mediante tornillos de 3 polos
Conforme con EU RoHS	Si	Cable	-
Datos técnicos de la luz		Número de productos en MCB de 16 A tipo B	25
Número de fuentes de luz	1	Temperatura	
Ángulo de haz de la fuente de luz	- °	Rango de temperatura ambiente	-15 °C a +25 °C
Color de la fuente de luz	-	Controles y regulación	
Tipo de cubierta óptica	Difusor/cierre de policarbonato prismático	Regulable	No
Índice de deslumbramiento unificado CEN	26		

Estanca TCW060

Flujo luminoso constante	No
Mecánicos y de carcasa	
Material del reflector	Acero
Material óptico	Polycarbonato
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Distancia de longitud del punto de fijación (nom.)	800 mm
Color de la carcasa	Gris
Longitud global	1.215 mm
Anchura global	81 mm
Altura global	74 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	74 x 81 x 1215 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
índice de fallos del driver 5.000 h	0,01 %
Condiciones de aplicación	
Nivel máximo de atenuación	No aplicable
Adecuado para conmutación aleatoria	No
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TCW060 1xTL5-28W HF
Nombre completo del producto	TCW060 1xTL5-28W HF
Full EOC	871155981383799
Código de pedido	81383799
Código 12NC	910503611218
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711559813837
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711559813936

Plano de dimensiones



Product	A	B
TCW060 1xTL5-28W HF	800 mm	1.215 mm

