

PHILIPS

Lighting



TCW060

TCW060 2xTL5-28W HF

2, TL5, 28 W, 63 W, Ηλεκτρονικός, υψηλής συχνότητας

Σχεδιασμένο για χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα, το TCW060 είναι ένα οικονομικό, συμπαγές αδιάβροχο φωτιστικό. Διατίθενται αποκλειστικές εκδόσεις για τους λαμπτήρες TL-D και TL5. Με προστασία IP65 από εισροή ξένων σωμάτων και αποκλειστική λειτουργία με ηλεκτρονικό μπάλαστ, πρόκειται για μία ανταγωνιστική και ενεργειακά αποδοτική λύση για υγρούς χώρους – έχοντας το ίδιο κόστος με εκείνο μιας ηλεκτρομαγνητικής λύσης. Ένα εύκαμπτο κλιπ οροφής διευκολύνει την εγκατάσταση και συντήρηση.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	TL5 [TL5]
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Σύστημα ελέγχου	HF [Ηλεκτρονικός, υψηλής συχνότητας]
Σήμανση CE	Ναι
Περίοδος εγγύησης	3 έτη
Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Σήμανση ENEC	-
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	-
Αριθμός φωτεινών πηγών	2
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	- μοίρα(ες)
Χρώμα πηγής φωτός	-
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό μολυ/κάλυμμα, πρισματικό
Βαθμός Συνδυασμένης Θάμβωσης	
Βαθμός Συνδυασμένης Θάμβωσης	26
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO	Not applicable W
Ρεύμα εκκίνησης	20 A
Χρόνος εκκίνησης	0,35 ms
Κατανάλωση ενέργειας	28 63 W
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.9
Σύνδεση	Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 3 πόλων
Καλώδιο	-
Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.)	15
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-15 έως +25 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι

TCW060

Σταθερή απόδοση φωτισμού	Όχι
--------------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Υλικό ανακλαστήρα	Χάλυβας
Υλικό οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό
Απόσταση σημείου στερέωσης (ονομ.)	800 mm
Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Συνολικό μήκος	1.215 mm
Συνολικό πλάτος	116 mm
Συνολικό ύψος	74 mm
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	74 x 116 x 1215 mm

Έγκριση και Εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65 [Με προστασία κατά της εισχώρησης σκόνης και πίδακα νερού]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK08 [5 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς]
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%
--------------------------	--------

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Ρυθμός αστοχίας μετασημασμένη στις 5.000 ώρες	0,01 %
---	--------



Προϋποθέσεις εφαρμογής

Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	TCW060 2xTL5-28W HF
Πλήρες όνομα προϊόντος	TCW060 2xTL5-28W HF
Full EOC	871155981384499
Κωδικός παραγγελίας	81384499
Αρ. υλικού (12NC)	910503611318
Τοπικός κωδικός	TCW060/228HF
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711559813844
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	8
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711559813943

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A	B
TCW060 2xTL5-28W HF	800 mm	1.215 mm

