



TCW060

TCW060 1xTL5-35W HFS

1, TL5, 35 W, 39 W, Elektroniskt HF-driftdon

TCW060 är en ekonomisk, kompakt och vattentät armatur för krävande miljöer. Armaturen finns i utförande för både TL-D- och TL5-lysrör. Armaturen, som har kapslingsklass IP65, finns endast i utförande med HF-don. TCW060 är en konkurrenskraftig och energibesparande belysningslösning för våta utrymmen – till samma kostnad som en belysningslösning med EM-don. En flexibel takklämma underlättar installation och underhåll.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	TL5 [TL5]
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon	HF [Elektroniskt HF-driftdon]
CE-märkning	Ja
Garantitid	3 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
ENEC-märkning	-
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	-
Färgåtergivningindex	-
Antal ljuskällor	1
Ljuskällans spridningsvinkel	- °
Ljuskällans färg	-
Typ av optisk kåpa	Prismatisk polykarbonatkåpa/kåpa
Armaturens ljusstrålefördelning	-

Enhetlig bländmärkning	26
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	Not applicable W
Ingående ström	24 A
Ingåendetid	0,25 ms
Effektförbrukning	35 39 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Skruvkopplingsplint, 3-polig
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	16
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-15 till +25 °C

TCW060

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Material i reflektor	Stål
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixeringspunkt, längdavstånd (nom)	1 000 mm
Armaturhusets färg	Grå
Total längd	1 515 mm
Total bredd	81 mm
Total höjd	74 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	74 x 81 x 1515 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Energiförbrukningstolerans	+/-10%
----------------------------	--------

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,01 %
---------------------------------	--------



Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Beställningsproduktnamn	TCW060 1xTL5-35W HFS
Fullständigt produktnamn	TCW060 1xTL5-35W HFS
Full EOC	871155981385199
Beställningsnummer	81385199
Materialnummer (12NC)	910503611418
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711559813851
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8711559813950

Måttskiss



Product	A	B
TCW060 1xTL5-35W HFS	1 000 mm	1 515 mm

