



# TCW060

## TCW060 2xTL5-35W HFS

2, TL5, 35 W, 77 W, Elektronisch, Hochfrequenz

Die Feuchtraumwanneleuchte Philips TCW060 ist eine wirtschaftliche und robuste Leuchte für TL-D und TL5 Leuchtstofflampen. Sie besitzt variable Deckenbefestigungsbügel, wodurch sich die Installation denkbar einfach gestaltet. Das gesamte Gehäuse und die prismatische Wanne bestehen aus schlagfestem Polycarbonat. An der oberen stirnseitigen Gehäusesseite befindet sich die Öffnung für den elektrischen Anschluss. Einfache und schnelle Wartung durch die mitgelieferten Kunststoff-Wannen-Clips. Sie halten außerdem die Wanne an einer Seite während das Leuchtmittel im Wartungsfall getauscht wird. Verschlüsse aus rostfreiem Edelstahl sind optional verfügbar.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbe der Lichtquelle	
Lampenfamiliencode	TL5 [TL5]		-
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit	Typ optische Abdeckung	Polycarbonatwanne/-abdeckung, prismatisch
Betriebsgerät	HF [Elektronisch, Hochfrequenz]	Abstrahlungswinkel Leuchte	-
CE-Zeichen	Ja	CEN-Wert (Unified Glare Rating)	26
Garantiedauer	3 Jahre		
Entflammbarkeitszeichen	-	<b>Betrieb und Elektrik</b>	
ENEC-Zeichen	-	Eingangsspannung	220 bis 240 V
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	Not applicable W
		Einschaltstrom	25 A
		Einschaltzeit	0,25 ms
		Energieverbrauch	35 77 W
		Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
		Elektrischer Anschluss	Schraubanschlussblock, 3-polig
<b>Lichttechnische Daten</b>			
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	-		
Farbwiedergabeindex (CRI)	-		
Anzahl Lichtquellen	2		
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	- Grad		

# TCW060

Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	16

## Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-15 bis +25 °C
----------------------------	----------------

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
Konstanter Lichtstrom	Nein

## Mechanik und Gehäuse

Reflektor-Material	Stahl
Optisches Material	Polykarbonat
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Abstand Befestigungspunkte (Nom)	1.000 mm
Gehäusefarbe	Grau
Gesamte Länge	1.515 mm
Gesamte Breite	116 mm
Gesamte Höhe	74 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	74 x 116 x 1515 mm

## Genehmigung und Anwendung

Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandalismusgeschützt]

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
------------------	----------------

## Initialkennwerte (IEC-konform)

Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
----------------------------	--------

## Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.	0,01 %
-----------------------------------	--------



## Anwendungsbedingungen

Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein

## Produkt Daten

Bestell-Produktname	TCW060 2xTL5-35W HFS
Gesamtbezeichnung des Produkts	TCW060 2xTL5-35W HFS
Gesamt-Produktcode	871155981386899
Bestellcode	81386899
Material-Nr. (12NC)	910503611518
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559813868
Zähler - Pakete pro Außenkarton	8
EAN Umverpackung	8711559813967

## Abmessungsskizzen



Product	A	B
TCW060 2xTL5-35W HFS	1.000 mm	1.515 mm

