

# PHILIPS

## Lighting



# TCW060

## TCW060 2xTL5-35W HFS

2, TL5, 35 W, 77 W, Ηλεκτρονικός, υψηλής συχνότητας

Σχεδιασμένο για χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα, το TCW060 είναι ένα οικονομικό, συμπαγές αδιάβροχο φωτιστικό. Διατίθενται αποκλειστικές εκδόσεις για τους λαμπτήρες TL-D και TL5. Με προστασία IP65 από εισροή ξένων σωμάτων και αποκλειστική λειτουργία με ηλεκτρονικό μπάλαστ, πρόκειται για μία ανταγωνιστική και ενεργειακά αποδοτική λύση για υγρούς χώρους – έχοντας το ίδιο κόστος με εκείνο μιας ηλεκτρομαγνητικής λύσης. Ένα εύκαμπτο κλιπ οροφής διευκολύνει την εγκατάσταση και συντήρηση.

### δεδομένα Προϊόντων



Γενικές πληροφορίες		Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	TL5 [TL5]	Πολυανθρακικό μπόλ/κάλυμμα, πρισματικό	
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	-
Σύστημα ελέγχου	HF [Ηλεκτρονικός, υψηλής συχνότητας]	Βαθμός Συνδυασμένης Θάμβωσης	26
Σήμανση CE	Ναι	<b>Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας</b>	
Περίοδος εγγύησης	3 έτη	Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Σήμανση ευφλεκτότητας	-	Line Frequency	50 to 60 Hz
Σήμανση ENEC	-	Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO	Not applicable W
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s	Ρεύμα εκκίνησης	25 A
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι	Χρόνος εκκίνησης	0,25 ms
<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού</b>		Κατανάλωση ενέργειας	35 77 W
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	-	Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.9
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	-	Σύνδεση	Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 3 πόλων
Αριθμός φωτεινών πηγών	2	Καλώδιο	-
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	- μοίρα(ες)	Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.)	16
Χρώμα πηγής φωτός	-		

# TCW060

Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-15 έως +25 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Σταθερή απόδοση φωτισμού	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Υλικό ανακλαστήρα	Χάλυβας
Υλικό οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό
Απόσταση σημείου σπέρωσης (ονομ.)	1.000 mm
Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Συνολικό μήκος	1.515 mm
Συνολικό πλάτος	116 mm
Συνολικό ύψος	74 mm
Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος)	74 x 116 x 1515 mm
Έγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65 [Με προστασία κατά της εισχώρησης σκόνης και πίδακα νερού]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08 [5 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς]
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%
Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)	
Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες	0,01 %
Προϋποθέσεις εφαρμογής	
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	TCW060 2xTL5-35W HFS
Πλήρες όνομα προϊόντος	TCW060 2xTL5-35W HFS
Full EOC	871155981386899
Κωδικός παραγγελίας	81386899
Αρ. υλικού (12NC)	910503611518
Τοπικός κωδικός	TCW060/235HF
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711559813868
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	8
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711559813967

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A	B
TCW060 2xTL5-35W HFS	1.000 mm	1.515 mm

