



TCW060

TCW060 2xTL5-35W HFS

2, TL5, 35 W, 77 W, Haute fréquence électronique

Conçu pour des environnements exigeants, TCW060 est un luminaire économique, compact et étanche. Des versions spéciales sont disponibles pour les lampes TL-D et TL5. Avec un indice de protection IP65 et fonctionnant uniquement avec un ballast électronique, voici une solution concurrentielle à économie d'énergie pour locaux humides – qui ne coûte pas plus cher qu'une solution électromagnétique. Un clip flexible pour plafond facilite l'installation et la maintenance.

Données du produit



Informations générales		Type de cache optique/de lentille	
Code famille lampe	TL5 [TL5]	Vasque/cache en polycarbonate prismatique	
Nombre d'appareillages	1 unité	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	-
Appareillage	HF [Haute fréquence électronique]	Indice UGR	26
Marquage CE	Oui	Fonctionnement et électricité	
Garantie	3 ans	Tension d'entrée	220 à 240 V
Inflammabilité	-	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Marquage ENEC	-	Consommation électrique CLO initiale	Not applicable W
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s	Courant d'appel	25 A
Conforme à RoHS	Oui	Durée courant d'appel	0,25 ms
Données techniques de l'éclairage		Consommation électrique	35 77 W
Température de couleur corrélée (nom.)	-	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Indice de rendu de couleur (IRC)	-	Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles
Nombre de sources lumineuses	2	Câble	-
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse - degré(s)	-	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	16
Température de couleur	-		

TCW060

Température	
Gamme de températures ambiantes	-15 à +25 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Flux lumineux constant	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux du réflecteur	Acier
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Distance en longueur du point de fixation (nom.)	1 000 mm
Couleur du corps	Gris
Longueur totale	1 515 mm
Largeur totale	116 mm
Hauteur totale	74 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	74 x 116 x 1515 mm
Approbation et application	
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]

Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Performances initiales	
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Durées de vie (conformes IES)	
Mortalité du driver à 5 000h	0,01 %
Conditions d'application	
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TCW060 2xTL5-35W HFS
Nom de produit complet	TCW060 2xTL5-35W HFS
Code EOC	871155981386899
Code de commande	81386899
Code 12NC	910503611518
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559813868
Conditionnement par carton	8
Codes EAN/UPC – Boîte	8711559813967

Schéma dimensionnel



Product	A	B
TCW060 2xTL5-35W HFS	1 000 mm	1 515 mm

