



TCW060

TCW060 2xTL5-35W HFS

2, TL5, 35 В, 77 В, Электронный высокочастотный

TCW060, разработанный для использования в сложных средах, является экономичным, компактным, водонепроницаемый светильник. Специально разработанные модели работают на основе ламп TL-D и TL5. Влагозащита уровня IP65 и работа исключительно от электронного устройства делает этот светильник конкурентным, энергосберегающим решением для сырых помещений; при этом его стоимость аналогична стоимости электромагнитных решений. Гибкое потолочное крепление обеспечивает простоту установки и обслуживания.

Данные о продукции


Общая информация	
Код лампового семейства	TL5 [TL5]
Количество единиц ПРА	1 шт.
ПРА	HF [Электронный высокочастотный]
Маркировка CE	Да
Гарантийный период	3 года
Знак пожароопасности	-
Сертификат ENEC	-
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 5 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	-
Коэффициент цветопередачи (CRI)	-
Количество источников света	2
Ширина светового пучка источника света	- °
Цвет источника света	-

Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон, призматический
Светораспределение светильника	-
Универсальная оценка бликования CEN	26
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вt
Частота сети	50 to 60 Hz
Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	Not applicable B
Пусковой ток	25 A
Время пуска	0,25 ms
Энергопотребление	35 77 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Блок винтового соединения 3-полюсный
Кабель	-

TCW060

Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	16
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От –15 до +25 °С
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Постоянная светоотдача	Нет
Механические компоненты и корпус	
Материал отражателя	Сталь
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Расстояние до точки фиксации (ном.)	1 000 мм
Цвет корпуса	Серый
Общая длина	1 515 мм
Общая ширина	116 мм
Общая высота	74 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	74 x 116 x 1515 мм
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 Дж, вандалопрочный]

Чертеж размеров



Product	A	B
TCW060 2xTL5-35W HFS	1 000 мм	1 515 мм

Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,01 %
Условия эксплуатации	
Максимальный уровень диммирования	Не применимо
Подходит для случайного переключения	Нет
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TCW060 2xTL5-35W HFS
Полное название продукта	TCW060 2xTL5-35W HFS
Полный код продукта	871155981386899
Код заказа	910503611518
Материал № (12NC)	910503611518
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711559813868
Нумератор — упаковок на внешний короб	8
EAN/UPC — короб	8711559813967

