

PHILIPS

Lighting



TCW060

TCW060 2xTL5-35W HFS

2 pcs - TL5 - 35 W - Elektronik yüksek frekanslı

Zorlu koşullara sahip ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanan TCW060 modeli; hesaplı, kompakt bir su geçirmez aydınlatma armatürüdür. Özel olarak TL-D ve TL5 ampul kullanan modelleri vardır. IP65 düzeyine kadar Ingress korumalı olan ve yalnızca elektronik tertibatta çalışan bu model, ıslak alanlarda elektromanyetik çözümle aynı maliyete sahip, enerji tasarrufu sağlayan güçlü bir çözümdür. Esnek tavan klipsi kolay montaj ve bakım olanağı sağlar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		ENEC işareti	
Işık kaynağı sayısı	2 [2 pcs]	Garanti süresi	3 yıl
Lamba ailesi kodu	TL5 [TL5]	Sabit ışık çıkışı	No
Işık kaynağının ışın açısı	- °	MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	16
Lamba gücü	35 W	EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık kaynağı rengi	-	Birleşik parlama derecesi CEN	26
Birleşik paket	-	Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Giriş Voltajı	220 to 240 V
Sürücü	HF [Elektronik yüksek frekanslı]	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Optik kapak/lens türü	PCP [Polycarbonate bowl/cover prismatic]	Başlangıç CLO güç tüketimi	Not applicable W
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	-	Kalkış Akımı	25 A
Acil durum aydınlatması	No [-]	Ani akım süresi	0,25 ms
Bağlantı	3 direkli vidalı bağlantı bloğu	Güç Faktörü (Min)	0,9
Kablo	-	Kontroller ve Dimming	
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I	Dim Edilebilir	Hayır
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn		
Alev alma işareti	NO [-]		
Ülke modeli	NO [Norway]		
CE işareti	CE mark		

TCW060

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Reflektör malzemesi	Çelik
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbon
Sabitlenme noktası uzunluğu mesafesi (Nom)	1000 mm
Genel uzunluk	1515 mm
Genel genişlik	116 mm
Genel yükseklik	74 mm
Renk	Gray
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	74 x 116 x 1515 mm (2.9 x 4.6 x 59.6 in)

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J vandal-protected]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	- K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	-
Başlangıç giriş gücü	77 W


Güç tüketimi toleransı	+/-10%
------------------------	--------

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-15 - +25 °C
Maksimum dim seviyesi	Not applicable
Rastgele anahtara uygun	No

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871155981386899
Sipariş ürün adı	TCW060 2xTL5-35W HFS
EAN/UPC - Ürün	8711559813868
Sipariş kodu	81386899
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	8
SAP Malzemesi	910503611518
SAP Net Ağırlık (Parça Başı)	2,200 kg





Boyutlu çizim



TCW060

Fotometrik bilgi



IFGU1_TCW060 2xTL5-35W HF.EPS

IFPC_TCW060 2xTL5-35W HF-Polar Indoor (combined)

