



TBS165

TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS C3 PIP SC

4, TL5, 14 W, 840 bianco neutro, HF Standard, Feritoia in alluminio opaco a specchio lucido, Connettore a pressione e scarico di trazione

Philips Basic TBS165 è una gamma di apparecchi modulari destinati all'installazione in moduli da 600 mm su controsoffitti con profili a vista. Utilizzato con reattori ad alta frequenza e lampade Philips MASTER TL5 in sostituzione dei vecchi sistemi elettromagnetici, Basic TBS165 consente di ottenere un significativo risparmio energetico. Con un'altezza di soli 55 mm e un bordo estremamente piatto, questo apparecchio di forma quadrata è adatto ad applicazioni di illuminazione generale in uffici, scuole e punti vendita (supermercati, negozi per il fai-da-te). Grazie al suo peso leggero, al connettore esterno e alle lampade premontate, Basic TBS165 consente la massima semplicità e rapidità in fase di installazione.

Dati del prodotto

| Informazioni generali | | Funzionamento e parte elettrica | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Codice famiglia lampada | TL5 [TL5] | Tensione in ingresso | Da 220 a 240 V |
| Unità elettrica/alimentatore | HFS [HF Standard] | Consumo energetico | 14 W |
| Marchio CE | SI | Connesione | Connettore a pressione e scarico di trazione |
| Marchio di infiammabilità | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili | Approvazione e applicazione | |
| Test filo incandescente | Temperatura 850 °C, durata 5 s | e una gestione termica | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Dati tecnici di illuminazione | | Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK02 [0,2 J standard] |
| Numero di sorgenti luminose | 4 | Classe di protezione IEC: | Classe di isolamento I |
| Colore sorgente luminosa | 840 bianco neutro | | |
| Tipo di ottica | Feritoia in alluminio opaco a specchio lucido | | |

TBS165

Condizioni di applicazione

Adatto per la commutazione casuale Non applicabile

Dati del prodotto

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Nome prodotto ordine | TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS C3 PIP SC |
| Nome completo prodotto | TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS C3 PIP SC |
| Full EOC | 871794388801600 |
| Codice d'ordine | 88801600 |
| Codice materiale (12NC) | 910503651718 |

| | |
|---------------|----------|
| Codice locale | 88801600 |
|---------------|----------|

| | |
|------------------------------------------|---|
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |
|------------------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8717943888016 |
|----------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------------------------|---|
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1 |
|---------------------------------------------|---|

| | |
|----------------|---------------|
| EAN/UPC - Case | 8717943888016 |
|----------------|---------------|

Disegno tecnico

