




TBS165

TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS C6 PIP SC

4, TL5, 14 W, 840 neutralvit, HF Standard, Högglangspolerad, dubbelparabolisk, sluten optik, Tryckanslutning och draggänga

TBS165 tillgodoser behovet för energieffektiv basbelysning och möjliggör energibesparing genom att ersätta omoderna elektromagnetiska installationer med Philips TL5-teknologi. Armaturen har innovativ, anpassad TL5-optik, ett urval av driftdon, sensorer (rörelsedetektering, dagsljusreglering) och nödbelysning. TBS165-utbudet kan användas för allmänbelysning i t.ex. kontor, korridorer, skolor och butiker (stormarknader, varuhus). Genom att kombinera högfrekvensdon, sensorer och MASTER TL5-lampor möjliggörs betydande energibesparingar. Den infällda armaturen passar i öppna tak. Lämpligt nog behöver den inte öppnas då den har förinstallerade lampor och kan kopplas in från utsidan.

Produktdata

Allmän information		Drift och elektricitet	
Lampfamiljskod	TL5 [TL5]	Ingångsspänning	220–240 V
Driftdon	HFS [HF Standard]	Effektförbrukning	14 W
CE-märkning	Ja	Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor	Användning och godkännande	
Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s	Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Ljusteknik		Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Antal ljuskällor	4	Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ljuskällans färg	840 neutralvit	Användningsförhållanden	
Optiktyp	Högglangspolerad, dubbelparabolisk, sluten optik	Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt

TBS165

Produktdata

Beställningsproduktnamn	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS C6 PIP SC
Fullständigt produktnamn	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS C6 PIP SC
Full EOC	871794388802300
Beskrivning av lokal kod	7091034
Beställningsnummer	88802300
Materialnummer (12NC)	910503651818

Lokal kod	7091034
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8717943888023
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8717943888023

Måttskiss

