




TBS165

TBS165 G 4xTL5-14W/830 HFS C3 PIP SC

4, TL5, 14 W, Alb cald 830, HF Standard, Oglindă cu luciu superior cu reflector din aluminiu mat, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Corp de iluminat funcțional, economic, pentru lămpi fluorescente TL, cu posibilitatea alegerii unei game largi de sisteme optice de nouă generație care permit economisiri semnificative de energie electrică, atunci când instalațiile vechi electromagnetice sunt înlocuite de tehnologia Philips TL5. Gama poate fi utilizată în aplicații de iluminat general pentru birouri(nu poate fi programat), școli sau magazine (supermarketuri, DIY).Utilizat în combinație cu aparatajul de înaltă frecvență și sursele de iluminat Philips MASTER TL5, corpul TBS165 Basic peminte economisiti substanțiale cu costurile energetice. Este un corp de iluminat modular care măsoară doar 55 mm în înălțime și are un cadru extrem de plat. Acest corp de formă pătrată se încadrează perfect în tavane modulare de 600mm, expuse, ascunse sau tencuite. TBS165 este dotat cu un conector extern și lămpi pre-instalate pentru a facilita instalarea și întreținerea.

Catalog de date

Informații generale		Culoare sursă de lumină	
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]	Alb cald 830	
Echipament	HFS [HF Standard]	Tip de sistem optic	
Marcaj CE	Da	Oglindă cu luciu superior cu reflector din aluminiu mat	
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Funcționare și sistem electric	
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s	Tensiune de intrare	
Date tehnice lumină		De la 220 până la 240 V	
Număr de surse de lumină	4	Consum de curent	
		14 W	
		Conexiune	
		Conector push-in cu eliberare a tragerii	

TBS165

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I

Condiții de utilizare

Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
-----------------------------------	--------------

Date despre produs

Nume comandă produs	TBS165 G 4xTL5-14W/830 HFS C3 PIP SC
---------------------	--------------------------------------

Numele complet al produsului	TBS165 G 4xTL5-14W/830 HFS C3 PIP SC
Full EOC	871794388804700
Cod de comandă	88804700
Număr material (12NC)	910503652018
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8717943888047
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8717943888047

Cote

