




# TBS165

## TBS165 G 2xTL5-28W/840 HFS C6 PIP SC

2, TL5, 28 В, Нейтральный белый 840, Высокочастотный стандартный, Глянцевая двойная параболическая оптика, закрытая, Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода

Разработанные для использования в офисах, магазинах и учебных заведениях энергоэффективные светильники TBS165 являются прямой заменой предыдущей устаревшей серии светильников Philips под люминесцентные лампы TL-D. Ассортимент светильников TBS165, оснащённый оптикой TL5, может применяться для общего освещения, в том числе офисы, коридоры, школы, магазины (например, супермаркеты, или формата DIY (сделай сам)). Используются в комплекте с ПРА и лампами MASTER TL5, что позволяет существенно экономить электроэнергию. Небольшая ширина светильника позволяет использовать их на потолках с открытыми балками. Светильник очень удобен тем, что предустановленные лампы подключаются извне и его не нужно открывать.

### Данные о продукции

| Общая информация                                       |                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Код лампового семейства                                | TL5 [TL5]                                          |
| ПРА                                                    | HFS [Высокочастотный стандартный]                  |
| Маркировка CE                                          | Да                                                 |
| Знак пожароопасности                                   | Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях |
| Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 850 °C, продолжительность 5 с          |
| Технические характеристики освещения                   |                                                    |
| Количество источников света                            | 2                                                  |
| Цвет источника света                                   | Нейтральный белый 840                              |

| Оптический тип                                  | Глянцевая двойная параболическая оптика, закрытая |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Эксплуатационные и электрические характеристики |                                                   |
| Входное напряжение                              | От 220 до 240 Вт                                  |
| Энергопотребление                               | 28 В                                              |
| Соединение                                      | Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода    |
| Соответствие требованиям и область применения   |                                                   |
| Код защиты от проникновения (IP)                | IP20 [Защита пальцев]                             |

TBS165

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Код степени защиты от механических воздействий | IK02 [0,2 Дж, стандартный]           |
| Класс защиты IEC                               | Класс безопасности I                 |
| Условия эксплуатации                           |                                      |
| Подходит для случайного переключения           | Не применимо                         |
| Данные об изделии                              |                                      |
| Название продукта для заказа                   | TBS165 G 2xTL5-28W/840 HFS C6 PIP SC |
| Полное название продукта                       | TBS165 G 2xTL5-28W/840 HFS C6 PIP SC |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Полный код продукта                   | 871794388814600 |
| Код заказа                            | 910503653018    |
| Материал № (12NC)                     | 910503653018    |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1               |
| EAN/UPC — продукт/короб               | 8717943888146   |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 1               |
| EAN/UPC — короб                       | 8717943888146   |

Чертеж размеров

