



# Estanca TCW060

## TCW060 1xTL5-49W HFS

1, TL5, 49 W, 55 W, Electrónico, alta frecuencia

Diseñada para el uso en entornos exigentes, TCW060 es una luminaria estanca compacta y económica. Hay versiones especiales disponibles para lámparas TL-D y TL5. Esta solución tiene un grado de protección IP65 y funciona exclusivamente con un equipo electrónico; su bajo consumo resulta competitivo para ambientes con polvo y/o humedad... al mismo precio que una solución electromagnética. Un sencillo clip de techo simplifica la instalación y el mantenimiento.

### Datos del producto



|                                           |                                            |                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Información general</b>                |                                            | <b>Operativos y eléctricos</b>            |                                                  |
| Código de familias de lámparas            | TL5 [TL5]                                  | Apertura del haz de luz de la luminaria   | -                                                |
| Número de unidades de equipo              | 1 unidad                                   | Índice de deslumbramiento unificado CEN   | 26                                               |
| Equipo                                    | HF [Electrónico, alta frecuencia]          |                                           |                                                  |
| Marca CE                                  | Sí                                         | Tensión de entrada                        | 220 a 240 V                                      |
| Periodo de garantía                       | 3 años                                     | Line Frequency                            | 50 to 60 Hz                                      |
| Marca de inflamabilidad                   | -                                          | Consumo de energía CLO inicial            | Not applicable W                                 |
| Certificado ENEC                          | -                                          | Corriente de arranque                     | 20 A                                             |
| Test del hilo incandescente               | Temperatura 650 °C, duración 5 s           | Tiempo de irrupción                       | 0,25 ms                                          |
| Conforme con EU RoHS                      | Sí                                         | Consumo de energía                        | 49 55 W                                          |
|                                           |                                            | Factor de potencia (fracción)             | 0.9                                              |
| <b>Datos técnicos de la luz</b>           |                                            | Conexión                                  | Bloque de conexión mediante tornillos de 3 polos |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | -                                          | Cable                                     | -                                                |
| Índice de reproducción cromática (IRC)    | -                                          | Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 20                                               |
| Número de fuentes de luz                  | 1                                          |                                           |                                                  |
| Ángulo de haz de la fuente de luz         | - °                                        | <b>Temperatura</b>                        |                                                  |
| Color de la fuente de luz                 | -                                          | Rango de temperatura ambiente             | -15 °C a +25 °C                                  |
| Tipo de cubierta óptica                   | Difusor/cierre de policarbonato prismático |                                           |                                                  |

Estanca TCW060

|                                                    |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controles y regulación                             |                                                                                                   |
| Regulable                                          | No                                                                                                |
| Flujo luminoso constante                           | No                                                                                                |
| Mecánicos y de carcasa                             |                                                                                                   |
| Material del reflector                             | Acero                                                                                             |
| Material óptico                                    | Polycarbonato                                                                                     |
| Material del cierre óptico/lente                   | Polycarbonato                                                                                     |
| Distancia de longitud del punto de fijación (nom.) | 1.000 mm                                                                                          |
| Color de la carcasa                                | Gris                                                                                              |
| Longitud global                                    | 1.515 mm                                                                                          |
| Anchura global                                     | 81 mm                                                                                             |
| Altura global                                      | 74 mm                                                                                             |
| Dimensiones (altura x anchura x profundidad)       | 74 x 81 x 1515 mm                                                                                 |
| Aprobación y aplicación                            |                                                                                                   |
| Código de protección de entrada                    | IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
| Índice de protección frente a choque mecánico      | IK08 [5 J resistente al vandalismo]                                                               |
| Clase de protección IEC                            | Seguridad clase I                                                                                 |

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Rendimiento inicial (conforme con IEC)      |                      |
| Tolerancia de consumo de energía            | +/-10%               |
| Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC) |                      |
| índice de fallos del driver 5.000 h         | 0,01 %               |
| Condiciones de aplicación                   |                      |
| Nivel máximo de atenuación                  | No aplicable         |
| Adecuado para conmutación aleatoria         | No                   |
| Datos de producto                           |                      |
| Nombre de producto del pedido               | TCW060 1xTL5-49W HFS |
| Nombre completo del producto                | TCW060 1xTL5-49W HFS |
| Full EOC                                    | 871794389150499      |
| Código de pedido                            | 89150499             |
| Código 12NC                                 | 910503667518         |
| Cantidad por paquete                        | 1                    |
| EAN/UPC - Producto/Caja                     | 8717943891504        |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior  | 12                   |
| Embalaje con código EAN/UPC                 | 8717943891542        |

Plano de dimensiones



| Product              | A        | B        |
|----------------------|----------|----------|
| TCW060 1xTL5-49W HFS | 1.000 mm | 1.515 mm |

