



TCW060

TCW060 1xTL5-49W HFS

1, TL5, 49 W, 55 W, Electronic de înaltă frecvență

Conceput pentru utilizarea în medii solicitante, TCW060 este un aparat de iluminat economic, compact și etanș la apă. Variante dedicate sunt disponibile pentru lămpi TL-D și TL5. Cu protecție împotriva apei și prafului IP65 și funcționând numai pe bază de echipamente electronice, aceasta este o soluție eficientă energetic pentru spațiile umede – la același preț ca și o soluție electromagnetică. O clemă flexibilă pentru tavan face posibilă instalarea și întreținerea ușoară.

Catalog de date

Informații generale	
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]
Număr de unități de echipament	1 unitate
Echipament	HF [Electronic de înaltă frecvență]
Marcaj CE	Da
Perioadă de garanție	3 ani
Marcaj de inflamabilitate	-
Marcaj ENEC	-
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 5 s
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	-
Indice de redare a culorilor (IRC)	-
Număr de surse de lumină	1
Unghi de distribuție sursă de lumină	- °
Culoare sursă de lumină	-
Tip capac optic/lentilă	Glob/capac prismatic din policarbonat
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	-



Indice unificat de orbire CEN	26
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Consum inițial de energie CLO	Not applicable W
Curent de pornire	20 A
Timp pornire	0,25 ms
Consum de curent	49 55 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Bloc de conectare prin înșurubare
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	20
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -15 până la +25 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

TCW060

Flux luminos constant	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Material reflector	Oțel
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Distanță lungime punct de fixare (nom.)	1.000 mm
Culoare carcasă	Gri
Lungime totală	1.515 mm
Lățime totală	81 mm
Înălțime totală	74 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	74 x 81 x 1515 mm
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)	
Rată de defectare balast la 5.000 h	0,01 %
Condiții de utilizare	
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu
Date despre produs	
Nume comandă produs	TCW060 1xTL5-49W HFS
Numele complet al produsului	TCW060 1xTL5-49W HFS
Full EOC	871794389150499
Cod de comandă	89150499
Număr material (12NC)	910503667518
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8717943891504
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8717943891542

Cote



Product	A	B
TCW060 1xTL5-49W HFS	1.000 mm	1.515 mm

