

PHILIPS

Lighting



TCW060

TCW060 2xTL5-49W HFS

2, TL5, 108 W, 49 W, Ηλεκτρονικός, υψηλής συχνότητας

Σχεδιασμένο για χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα, το TCW060 είναι ένα οικονομικό, συμπαγές αδιάβροχο φωτιστικό. Διατίθενται αποκλειστικές εκδόσεις για τους λαμπτήρες TL-D και TL5. Με προστασία IP65 από εισροή ξένων σωμάτων και αποκλειστική λειτουργία με ηλεκτρονικό μπάλαστ, πρόκειται για μία ανταγωνιστική και ενεργειακά αποδοτική λύση για υγρούς χώρους – έχοντας το ίδιο κόστος με εκείνο μιας ηλεκτρομαγνητικής λύσης. Ένα εύκαμπτο κλιπ οροφής διευκολύνει την εγκατάσταση και συντήρηση.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	TL5 [TL5]
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Σύστημα ελέγχου	HF [Ηλεκτρονικός, υψηλής συχνότητας]
Σήμανση CE	Ναι
Περίοδος εγγύησης	3 έτη
Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Σήμανση ENEC	-
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 5 s
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	-
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	-
Αριθμός φωτεινών πηγών	2
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	- μοίρα(ες)
Χρώμα πηγής φωτός	-

Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό μπουλ/κάλυμμα, πρισματικό
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	-
Βαθμός Συνδυασμένης Θάμβωσης	26

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO	Not applicable W
Ρεύμα εκκίνησης	28 A
Χρόνος εκκίνησης	0,35 ms
Κατανάλωση ενέργειας	108 49 W
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.9
Σύνδεση	Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 3 πόλων
Καλώδιο	-
Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.)	10

Θερμοκρασία

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-15 έως +25 °C
----------------------------------	----------------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Σταθερή απόδοση φωτισμού	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Υλικό ανακλαστήρα	Χάλυβας
Υλικό οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό
Απόσταση σημείου σπρέωσης (ονομ.)	1.000 mm
Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Συνολικό μήκος	1.515 mm
Συνολικό πλάτος	116 mm
Συνολικό ύψος	74 mm
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	74 x 116 x 1515 mm

Έγκριση και Εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65 [Με προστασία κατά της εισχώρησης σκόνης και πίδακα νερού]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK08 [5 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς]
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%
--------------------------	--------

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)



Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες	0,01 %
--	--------

Προϋποθέσεις εφαρμογής

Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	TCW060 2xTL5-49W HFS
Πλήρες όνομα προϊόντος	TCW060 2xTL5-49W HFS
Full EOC	871794389151199
Κωδικός παραγγελίας	89151199
Αρ. υλικού (12NC)	910503667618
Τοπικός κωδικός	TCW060/249HF
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8717943891511
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	8
EAN/UPC - Κιβώτιο	8717943891559

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Product	A	B
TCW060 2xTL5-49W HFS	1.000 mm	1.515 mm

