



AmphiLux de sobrepor

BVD400 1xLED-HB/BL 12V 35

1 pç - LED High Brightness - Facho médio, ângulo de 35°

As pessoas querem passar mais tempo ao ar livre com familiares e amigos. A linha AmphiLux de sobrepor foi projetada para contribuir com esse propósito sendo indicada para iluminação de áreas externas como: jardins, terraços, fontes, cachoeiras, etc. AmphiLux é uma família de spots de LED com um design elegante e excelente acabamento cromado. Disponível nos tamanhos Micro, Mini e Compact e nas cores RGB (dinâmico), branca e monocromática.

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de operação	
Número de fontes de luz	1 [1 pç]	Tensão de entrada	12 V
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]		
Cor da fonte de luz	BL	Controles e dimerização	
Fonte de luz substituível	Não	Regulável	Não
Driver/unidade de alimentação/transformador	Não [-]		
Controlador incluído	Não	Aprovação e aplicação	
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Não [-]	Código de proteção de entrada	IP68 [IP68]
Proteção/Classe IEC	CLIII (III)	Código de proteção mecânica contra impactos	IK05 [IK05]
Marca CE	CE		
Vida útil até 50% do fluxo luminoso	200000 h	Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	147000 h	Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	14 lm
Vida útil até 90% do fluxo luminoso	43000 h	Eficiência da luminária LED inicial	9 lm/W
Tipo de óptica externa	Facho médio, ângulo de 35°	Potência de entrada inicial	1,5 W
Classe de facilidade de manutenção	Classe C, luminária sem peças reparáveis, não reparável		
		Condições de aplicação	
		Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +35 °C


AmphiLux de sobrepor

Dados do produto	
Código do produto completo	871794389312699
Nome de produto da encomenda	BVD400 1xLED-HB/BL 12V 35
EAN/UPC – Produto	8717943893126
Código de encomenda	910503672818
Código de encomenda local	910503672818
Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1	

Numerador SAP – Embalagens por exterior	6
Nº do material (12NC)	910503672818
Peso líquido SAP (peça)	0,395 kg



Desenho dimensional



AmphiLux BBD/BVD400

