



AmphiLux empotrado

BBD400 1xLED-HB/BL 12V 10

1 pieza - LED High Brightness - Haz estrecho, ángulo 10°

La gama de proyectores empotrados AmphiLux está diseñada para realzar las zonas exteriores como jardines, terrazas, fuentes y cascadas. AmphiLux es una familia de proyectores LED de elegante diseño italiano de líneas puras y con un atractivo acabado cromado. Estas soluciones pueden utilizarse tanto bajo el agua como en entornos semihúmedos y secos. Disponible en tres tamaños Micro, Mini y Compact, la gama ofrece una amplia variedad de versiones de luz blanca y de colores (estáticos ó RGB), para disfrutar de máxima flexibilidad en la proyección de luz y la iluminación de acento.

Datos del producto

Información general	
Número de fuentes de luz	1 [1 pieza]
Código familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Temperatura de color	Azul
Fuente de luz sustituible	No
Driver/unidad de potencia/transformador	No [-]
Driver incluido	No
Tipo lente/cubierta óptica	No [-]
Clase de protección IEC	Seguridad clase III
Marca CE	Marcado CE
Vida útil al 50 % del flujo lumínico	200000 h
Vida útil al 70% del flujo lumínico	147000 h
Vida útil al 90 % del flujo lumínico	43000 h
Optic type outdoor	Haz estrecho, ángulo 10°

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	12 V
Controles y regulación	
Regulable	No
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP68 [Protección frente a la penetración de polvo, estanqueidad]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial	14 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	9 lm/W
Potencia de entrada inicial	1.5 W


AmphiLux empotrado

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +35 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871794389316499
Nombre de producto del pedido	BBD400 1xLED-HB/BL 12V 10
EAN/UPC - Producto	8717943893164
Código de pedido	89316499

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	6
N.º de material (12NC)	910503673218
Peso neto (pieza)	0,335 kg



Plano de dimensiones



AmphiLux BBD/BVD400

