



# AmphiLux de embutir

## BBC400 1xLED-HB-2700 12V 10

1 pç - LED High Brightness - Facho fechado, ângulo de 10°

As pessoas querem passar mais tempo ao ar livre com familiares e amigos. A linha AmphiLux de embutir foi projetada para contribuir com esse propósito sendo indicada para iluminação de áreas externas como: jardins, terraços, fontes, cachoeiras, etc. AmphiLux é uma família de spots de LED com um design elegante e excelente acabamento cromado. Disponível nos tamanhos Micro, Mini e Compact e nas cores RGB (dinâmico), branca e monocromática.

### Dados do produto

| Informações gerais                          |   |
|---|---|
| Número de fontes de luz                     | 1 [ 1 pç]   |
| Código da família das lâmpadas              | LED-HB [ LED High Brightness]                           |
| Cor da fonte de luz                         | WW  |
| Fonte de luz substituível                   | Não   |
| Driver/unidade de alimentação/transformador | Não [ -]  |
| Controlador incluído                        | Não   |
| Tipo de acessório de lente/difusor ótico    | Não [ -]  |
| Proteção/Classe IEC                         | CLIII (III)   |
| Marca CE                                    | CE  |
| Vida útil até 50% do fluxo luminoso         | 200000 h  |
| Vida útil até 70% do fluxo luminoso         | 147000 h  |
| Vida útil até 90% do fluxo luminoso         | 43000 h   |
| Tipo de óptica externa                      | Facho fechado, ângulo de 10°                            |
| Classe de facilidade de manutenção          | Classe C, luminária sem peças reparáveis, não reparável |

| Dados elétricos e de operação               |              |
|---|--------------|
| Tensão de entrada                           | 12 V         |
| Controles e dimerização                     |              |
| Regulável                                   | Não          |
| Aprovação e aplicação                       |              |
| Código de proteção de entrada               | IP68 [ IP68] |
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK10 [ IK10] |
| Desempenho inicial (compatível com IEC)     |              |
| Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)   | 55 lm        |
| Eficiência da luminária LED inicial         | 37 lm/W      |
| Temperatura de cor correlacionada inicial   | 2700 K       |
| Índice de reprodução de cor inicial         | 80           |
| Potência de entrada inicial                 | 1.5 W        |

## AmphiLux de embutir

### Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente -20 a +35 °C

### Dados do produto

Código do produto completo 871794389327099  
Nome de produto da encomenda BBC400 1xLED-HB-2700 12V 10  
EAN/UPC – Produto 8717943893270  
Código de encomenda 910503674318


Código de encomenda local 910503674318

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1


Numerador SAP – Embalagens por exterior 6

Nº do material (12NC) 910503674318

Peso líquido SAP (peça) 0,335 kg



### Desenho dimensional



AmphiLux BBD/BVD400

