



AmphiLux de embutir

BBC400 1xLED-HB/BL 12V 10

1 pç - LED High Brightness - Facho fechado, ângulo de 10°

As pessoas querem passar mais tempo ao ar livre com familiares e amigos. A linha AmphiLux de embutir foi projetada para contribuir com esse propósito sendo indicada para iluminação de áreas externas como: jardins, terraços, fontes, cachoeiras, etc. AmphiLux é uma família de spots de LED com um design elegante e excelente acabamento cromado. Disponível nos tamanhos Micro, Mini e Compact e nas cores RGB (dinâmico), branca e monocromática.

Dados do produto


Informações gerais		Dados elétricos e de operação	
Número de fontes de luz	1 [1 pç]	Tensão de entrada	12 V
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]		
Cor da fonte de luz	BL	Controles e dimerização	
Fonte de luz substituível	Não	Regulável	Não
Driver/unidade de alimentação/transformador	Não [-]		
Controlador incluído	Não	Aprovação e aplicação	
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Não [-]	Código de proteção de entrada	IP68 [IP68]
Proteção/Classe IEC	CLIII (III)	Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Marca CE	CE		
Vida útil até 50% do fluxo luminoso	200000 h	Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	147000 h	Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	14 lm
Vida útil até 90% do fluxo luminoso	43000 h	Eficiência da luminária LED inicial	9 lm/W
Tipo de óptica externa	Facho fechado, ângulo de 10°	Potência de entrada inicial	1.5 W
Classe de facilidade de manutenção	Classe C, luminária sem peças reparáveis, não reparável		
		Condições de aplicação	
		Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +35 °C

AmphiLux de embutir


Dados do produto

Código do produto completo	871794389328799
Nome de produto da encomenda	BBC400 1xLED-HB/BL 12V 10
EAN/UPC – Produto	8717943893287
Código de encomenda	910503674418
Código de encomenda local	910503674418
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1

Numerador SAP – Embalagens por exterior	6
Nº do material (12NC)	910503674418
Peso líquido SAP (peça)	0,335 kg



Desenho dimensional



AmphiLux BBD/BVD400

