



# Amphilux süllyesztett

## BBC400 1xLED-HB-2700 12V 20

1 pc - LED High Brightness - Medium beam angle 20°

Az emberek több időt szeretnének szabadterén eltölteni családjukkal, barátaikkal. Az AmphiLux süllyesztett lámpatestekből álló termékcsaládja a kültéri közösségi terek (kertek, teraszok, szökőkutak, vízesések stb.) építészeti színvonalú megvilágítására szolgál. Az AmphiLux egy LED-es termékcsalád, amelynek lenyűgöző és letisztult olasz formatervét stílusos krómfelület emeli ki. Ezek a megoldások víz alatt, nedves és száraz környezetben egyaránt használhatók. A termékskála három (mikro, mini és kompakt) méretben elérhető elemei dinamikus fehér, illetve színes változatban is kaphatók, így maximális rugalmasságot biztosítanak a legkülönbözőbb ízléses fényár-világítási és kiemelő világítási alkalmazásokhoz.

### Termék adatok

| Általános információ                      |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| A fényforrások száma                      | 1 [ 1 pc]                     |
| Fényforrás család kód                     | LED-HB [ LED High Brightness] |
| A fényforrás színe                        | Meleg fehér                   |
| Cserélhető fényforrás                     | Nem                           |
| Vezérlő/tápegység/transzformátor          | No [ -]                       |
| Vezérlővel együtt                         | Nem                           |
| Optika/lencse típusa                      | No [ -]                       |
| IEC védelmi osztály                       | III. biztonsági osztály       |
| CE jelölés                                | CE mark                       |
| Élettartam a 50%-os fényáram-megmaradásig | 200000 h                      |
| Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig | 147000 h                      |
| Élettartam a 90%-os fényáram-megmaradásig | 43000 h                       |
| Optic type outdoor                        | Medium beam angle 20°         |

| Működtetés és elektronika                          |                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bemeneti feszültség                                | 12 V                                                    |
| Vezérlők és fényerő-szabályozás                    |                                                         |
| Szabályozható fényerő                              | Nem                                                     |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek               |                                                         |
| Por és víz elleni védelem kódja (IP)               | IP68 [ Porbejutás ellen védett, víznyomásnak ellenálló] |
| Mechanikus ütődésvédelmi kód                       | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                           |
| Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) |                                                         |
| Kezdeti fényáram                                   | 55 lm                                                   |
| A LED-es világítóttest kezdeti hatásfoka           | 37 lm/W                                                 |
| Kezdeti Korrelált színhőmérséklet                  | 2700 K                                                  |

## Amphilux süllyesztett

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Kezdeti Színvisszaadási index | 80    |
| Kezdeti bemeneti feszültség   | 1.5 W |


### Alkalmazási feltételek

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Környezeti hőmérséklettartomány | -20 és +35 °C között |
|---------------------------------|----------------------|


### Termékadatok

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Teljes termékkód           | 871794389331799             |
| A termék megrendelési neve | BBC400 1xLED-HB-2700 12V 20 |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - termék              | 8717943893317 |
| Rendelési kód                 | 89331799      |
| Számláló – csomag dobozonként | 1             |
| Számláló – csomag dobozonként | 6             |
| Anyagszám (12NC)              | 910503674718  |
| Nettó tömeg (darab)           | 0,335 kg      |



### Méretezett rajza



AmphiLux BBD/BVD400

