



# AmphiLux, recessed

## BBC400 1xLED-HB-2700 12V 35

1 pc - LED High Brightness - Medium beam angle 35°

Οι άνθρωποι θέλουν να περνούν περισσότερο ποιοτικό χρόνο σε εξωτερικό χώρο με τους φίλους και την οικογένειά τους. Η σειρά χωνευτών προβολέων AmphiLux έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βελτιώνει τους εξωτερικούς χώρους κοινωνικής συναναστροφής (κήποι, ταρατσες, συντριβάνια, καταρράκτες κ.λπ.) με αρχιτεκτονικό φωτισμό. Το AmphiLux είναι μια σειρά προβολέων LED με εντυπωσιακό κομψό ιταλικό σχέδιο και μοντέρνο φινιρίσμα από χρώμιο. Αυτές οι λύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάτω από το νερό, καθώς και σε ημι-υγρά και στεγνά περιβάλλοντα. Η σειρά, που διατίθεται σε μεγέθη Micro, Mini και Compact, προσφέρει μια ποικιλία από εκδόσεις με δυναμικό λευκό και χρωματιστό φως για μέγιστη προσαρμοστικότητα σε κομψό διάχυτο φωτισμό και φωτισμό ανάδειξης.


### Δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες                            |                               | Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα        |                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Αριθμός πηγών φωτός                            | 1 [ 1 pc]                     | Τάση εισόδου                              | 12 V                                                    |
| Κωδικός σειράς λαμπτήρων                       | LED-HB [ LED High Brightness] | Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης |                                                         |
| Χρώμα πηγής φωτός                              | Warm white                    | Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού  | Όχι                                                     |
| Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός                     | Ναι                           | Έγκριση και εφαρμογή                      |                                                         |
| Όργανο εναύσης/μονάδα τροφοδοσίας/μετατροπείας | No [ -]                       | Βαθμός προστασίας από τις εισροές         | IP68 [ Dust penetration-protected, pressure watertight] |
| Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης             | Ναι                           | Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις    | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                           |
| Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος      | No [ -]                       | Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)           |                                                         |
| Κατηγορία προστασίας IEC                       | Safety class III (III)        | Αρχική φωτεινή ροή                        | 55 lm                                                   |
| Σήμανση CE                                     | CE mark                       | Αρχική απόδοση φωτιστικού LED             | 37 lm/W                                                 |
| Διάρκεια ζωής στο 50% φωτεινή ροή              | 200000 h                      | Αρχ. διορθ. θερμοκρασίας χρώματος         | 2700 K                                                  |
| Διάρκεια ζωής στο 70% φωτεινή ροή              | 147000 h                      | Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης          | 80                                                      |
| Διάρκεια ζωής στο 90% φωτεινή ροή              | 43000 h                       |                                           |                                                         |
| Optic type outdoor                             | Medium beam angle 35°         |                                           |                                                         |


## AmphiLux, recessed

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Αρχική ισχύς εισόδου             | 1.5 W                       |
| <b>Συνθήκες εφαρμογής</b>        |                             |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -20 to +35 °C               |
| <b>Στοιχεία προϊόντος</b>        |                             |
| Πλήρης κωδικός προϊόντος         | 871794389335599             |
| Όνομα παραγωγής προϊόντος        | BBC400 1xLED-HB-2700 12V 35 |
| EAN/UPC                          | 8717943893355               |

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Κωδικός παραγγελίας                    | 89335599        |
| Local Code                             | BBC400/2700K/35 |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία    | 1               |
| Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 6               |
| Αρ. υλικού (12NC)                      | 910503675118    |
| Καθαρό βάρος (πεμάχιο)                 | 0,335 kg        |



### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



AmphiLux BBD/BVD400

