

PHILIPS

Lighting



Estanca TCW060

TCW060 1xTL-D58W HF FR

1, MASTER TL-D, 55 W, 58 W, HF Performer

Diseñada para el uso en entornos exigentes, TCW060 es una luminaria estanca compacta y económica. Hay versiones especiales disponibles para lámparas TL-D y TL5. Esta solución tiene un grado de protección IP65 y funciona exclusivamente con un equipo electrónico; su bajo consumo resulta competitivo para ambientes con polvo y/o humedad... al mismo precio que una solución electromagnética. Un sencillo clip de techo simplifica la instalación y el mantenimiento.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Código de familias de lámparas	TL-D [MASTER TL-D]	Apertura del haz de luz de la luminaria	-
Número de unidades de equipo	1 unidad	Índice de deslumbramiento unificado CEN	25
Equipo	HFP [HF Performer]	Operativos y eléctricos	
Marca CE	Sí	Tensión de entrada	220 a 240 V
Periodo de garantía	3 años	Line Frequency	50 to 60 Hz
Marca de inflamabilidad	-	Consumo de energía CLO inicial	Not applicable W
Certificado ENEC	-	Corriente de arranque	24 A
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 5 s	Tiempo de irrupción	0,3 ms
Conforme con EU RoHS	Sí	Consumo de energía	55 58 W
Datos técnicos de la luz		Factor de potencia (fracción)	0.9
Temperatura de color correlacionada (Nom)	-	Conexión	Bloque de conexión mediante tornillos de 3 polos
Índice de reproducción cromática (IRC)	-	Cable	-
Número de fuentes de luz	1	Número de productos en MCB de 16 A tipo B	15
Ángulo de haz de la fuente de luz	- °	Temperatura	
Color de la fuente de luz	-	Rango de temperatura ambiente	-15 °C a +25 °C
Tipo de cubierta óptica	Difusor/cierre de policarbonato prismático		

Estanca TCW060

Controles y regulación

Regulable	No
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material del reflector	Acero
Material óptico	Polycarbonato
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Distancia de longitud del punto de fijación (nom.)	1.200 mm
Color de la carcasa	Gris
Longitud global	1.570 mm
Anchura global	86 mm
Altura global	90 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	90 x 86 x 1570 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
----------------------------------	--------

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

índice de fallos del driver 5.000 h	0,01 %
-------------------------------------	--------



Condiciones de aplicación

Nivel máximo de atenuación	No aplicable
Adecuado para conmutación aleatoria	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	TCW060 1xTL-D58W HF FR
Nombre completo del producto	TCW060 1xTL-D58W HF FR
Full EOC	871794389423999
Código de pedido	89423999
Código 12NC	910503679318
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8717943894239
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	9
Embalaje con código EAN/UPC	8717943894277

Plano de dimensiones



Product	A	B
TCW060 1xTL-D58W HF FR	1.200 mm	1.570 mm

Estanca TCW060

