



Estanca TCW060

TCW060 2xTL-D36W HF FR

2, MASTER TL-D, 36 W, 72 W, HF Performer

Diseñada para el uso en entornos exigentes, TCW060 es una luminaria estanca compacta y económica. Hay versiones especiales disponibles para lámparas TL-D y TL5. Esta solución tiene un grado de protección IP65 y funciona exclusivamente con un equipo electrónico; su bajo consumo resulta competitivo para ambientes con polvo y/o humedad... al mismo precio que una solución electromagnética. Un sencillo clip de techo simplifica la instalación y el mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Código de familias de lámparas	TL-D [MASTER TL-D]
Número de unidades de equipo	1 unidad
Equipo	HFP [HF Performer]
Marca CE	Sí
Periodo de garantía	3 años
Marca de inflamabilidad	-
Certificado ENEC	-
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 5 s
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	-
Índice de reproducción cromática (IRC)	-
Número de fuentes de luz	2
Ángulo de haz de la fuente de luz	- °
Color de la fuente de luz	-
Tipo de cubierta óptica	Difusor/cierre de policarbonato prismático

Apertura del haz de luz de la luminaria	-
Índice de deslumbramiento unificado CEN	25
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energía CLO inicial	Not applicable W
Corriente de arranque	20 A
Tiempo de irrupción	0,37 ms
Consumo de energía	36 72 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Bloque de conexión mediante tornillos de 3 polos
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	13
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-15 °C a +25 °C

Estanca TCW060

Controles y regulación

Regulable	No
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material del reflector	Acero
Material óptico	Policarbonato
Material del cierre óptico/lente	Policarbonato
Color de la carcasa	Gris
Longitud global	1.270 mm
Anchura global	136 mm
Altura global	90 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	90 x 136 x 1270 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
---------------------------------	---

Índice de protección frente a choque mecánico IK08 [5 J resistente al vandalismo]

Clase de protección IEC	Seguridad clase I
-------------------------	-------------------

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
----------------------------------	--------

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

índice de fallos del driver 5.000 h	0,01%
-------------------------------------	-------



Condiciones de aplicación

Nivel máximo de atenuación	No aplicable
Adecuado para conmutación aleatoria	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	TCW060 2xTL-D36W HF FR
Nombre completo del producto	TCW060 2xTL-D36W HF FR
Full EOC	871794389424699
Código de pedido	89424699
Código 12NC	910503679418
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8717943894246
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8717943894284

Plano de dimensiones



Product	A	B
TCW060 2xTL-D36W HF FR	900 mm	1.270 mm

Estanca TCW060

