



# AmphiLux, для накладного монтажа

## BVD410 4xLED-HB-2700-6000 E 15

4 pcs - LED High Brightness - Empty, without gear - Narrow beam angle 15°

Человек постоянно стремится повысить качество своего отдыха. Монтируемые на поверхность точечные светильники линейки AmphiLux призваны подчеркнуть детали в общественных местах (сады, террасы, фонтаны, водопады и пр.) за счет архитектурной подсветки. AmphiLux – это семейство точечных светодиодных светильников, которые отличает превосходный итальянский дизайн и стильная хромовая отделка. Светильники можно использовать для установки под водой, а также в условиях влажного и сухого климата. Доступные в вариантах «микро», «мини» и «компакт», эти светильники могут давать динамический белый свет или обеспечивать цветное оформление, позволяя с легкостью создать заливающую подсветку или акцентное освещение.

### Данные о продукции

Общая информация		Срок службы до эффективности светотдачи в 200000 h 50%	
Количество источников света	4 [ 4 pcs]		
Код лампового семейства	LED-HB [ LED High Brightness]	Срок службы до эффективности светотдачи в 147000 h 70%	
Сменный источник света	No	Срок службы до эффективности светотдачи в 43000 h 90%	
ПРА	E [ Empty, without gear]	Optic type outdoor	
Драйвер / блок питания / трансформатор	No [ -]	Narrow beam angle 15°	
Драйвер в комплекте	No	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Тип оптического плафона / линзы	No [ -]	Входное напряжение	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности III	12 V	
Маркировка CE	CE mark		

## AmphiLux, для накладного монтажа

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP68 [ Защита от попадания пыли, водонепроницаемость]
-----------------------------	---

Код степени защиты от механических воздействий	IK05 [ 0.7 J]
--	---------------

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светотдача	229 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	57 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	2700–6000 К
Нач. индекс цветопередачи	80
Начальная входная мощность	4 W

### Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +35 °C
---------------------------------------	---------------

### Данные об изделии

Полный код продукта	871794389467399
Название продукта для заказа	BVD410 4xLED-HB-2700-6000 E 15
EAN/UPC — продукт	8717943894673
Код заказа	910503682818
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	6
Материал № (12NC)	910503682818
Вес нетто (шт.)	0,770 kg



### Чертеж размеров



AmphiLux BBD/BVD400

