



# AmphiLux, для встроенного монтажа

## BBD410 4xLED-HB/RGBW E 15

4 pcs - LED High Brightness - Empty, without gear - Narrow beam angle 15°

Человек постоянно стремится повысить качество своего отдыха. Встраиваемые точечные подводные светодиодные светильники AmphiLux призваны подчеркнуть детали в общественных местах (сады, террасы, фонтаны, водопады и пр.) за счет архитектурной подсветки. AmphiLux – это семейство точечных светодиодных светильников, которые отличает превосходный итальянский дизайн и стильная хромовая отделка. Светильники можно использовать для установки под водой, а также в условиях влажного и сухого климата. Доступные в вариантах «микро», «мини» и «компакт», эти светильники могут давать динамический белый свет или обеспечивать цветное оформление, позволяя с легкостью создать заливающую подсветку или акцентное освещение.

### Данные о продукции

Общая информация		Срок службы до эффективности светотдачи в 50%	
Количество источников света	4 [ 4 pcs]	Срок службы до эффективности светотдачи в 70%	147000 h
Код лампового семейства	LED-HB [ LED High Brightness]	Срок службы до эффективности светотдачи в 90%	43000 h
Цвет источника света	Красный, зеленый, синий и белый	Optic type outdoor	Narrow beam angle 15°
Сменный источник света	No	<b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b>	
ПРА	E [ Empty, without gear]	Входное напряжение	12 V
Драйвер / блок питания / трансформатор	No [ -]		
Драйвер в комплекте	No		
Тип оптического плафона / линзы	No [ -]		
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности III		
Маркировка CE	CE mark		

## AmphiLux, для встраенного монтажа

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP68 [ Защита от попадания пыли, водонепроницаемость]
-----------------------------	---

Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [ 20 J vandal-resistant]
--	-------------------------------

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	127 lm
-----------------------	--------

Начальная эффективность освещения светодиода	32 lm/W
--	---------

Нач. индекс цветопередачи	80
---------------------------	----

Начальная входная мощность	4 W
----------------------------	-----

### Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +35 °C
---------------------------------------	---------------

### Данные об изделии

Полный код продукта	871794389477299
---------------------	-----------------

Название продукта для заказа	BBD410 4xLED-HB/RGBW E 15
------------------------------	---------------------------

EAN/UPC — продукт	8717943894772
-------------------	---------------

Код заказа	910503683818
------------	--------------

Нумератор — количество на упаковку	1
------------------------------------	---


Нумератор — упаковок на внешний короб	6
---------------------------------------	---

Материал № (12NC)	910503683818
-------------------	--------------

Вес нетто (шт.)	0,825 kg
-----------------	----------



### Чертеж размеров



AmphiLux BBD/BVD400



© 2019 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2019, Апрель 2 - Данные для изменения