



# AmphiLux, felületre szerelt

## BVD420 12xLED-HB/BL 12V 40

12 pcs - LED High Brightness - Medium beam angle 40°

Az emberek több időt szeretnének szabadterén eltölteni családjukkal, barátaikkal. Az AmphiLux felületre szerelhető lámpatestekből álló termékcsalád a kültéri közösségi terek (kertek, teraszok, szökőkutak, vízesések stb.) építészeti színvonalú megvilágítására szolgál. Az AmphiLux egy LED-es termékcsalád, amelynek lenyűgöző és letisztult olasz formatervét stílusos krómfelület emeli ki. Ezek a megoldások víz alatt, nedves és száraz környezetben egyaránt használhatók. A termékkészlet három (mikro, mini és kompakt) méretben elérhető elemei dinamikus fehér, illetve színes változatban is kaphatók, így maximális rugalmasságot biztosítanak a legkülönbözőbb ízléses fényár-világítási és kiemelő világítási alkalmazásokhoz.

### Termék adatok

| Általános információ                      |                               | Élettartam a 90%-os fényáram-megmaradásig 43000 h |                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A fényforrások száma                      | 12 [ 12 pcs]                  | Optic type outdoor                                | Medium beam angle 40°                                   |
| Fényforrás család kód                     | LED-HB [ LED High Brightness] | Működtetés és elektronika                         |                                                         |
| A fényforrás színe                        | Kék                           | Bemeneti feszültség                               | 12 V                                                    |
| Cserélhető fényforrás                     | Nem                           | Vezérlők és fényerő-szabályozás                   |                                                         |
| Vezérlő/tápegység/transzformátor          | No [ -]                       | Szabályozható fényerő                             | Nem                                                     |
| Vezérlővel együtt                         | Nem                           | Tanúsítvány és alkalmazási területek              |                                                         |
| Optika/lencse típusa                      | No [ -]                       | Por és víz elleni védelem kódja (IP)              | IP68 [ Porbejutás ellen védett, víznyomásnak ellenálló] |
| IEC védelmi osztály                       | III. biztonsági osztály       |                                                   |                                                         |
| CE jelölés                                | CE mark                       |                                                   |                                                         |
| Élettartam a 50%-os fényáram-megmaradásig | 200000 h                      |                                                   |                                                         |
| Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig | 147000 h                      |                                                   |                                                         |


## AmphiLux, felületre szerelt

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Mechanikus ütődésvédelmi kód                              | IK05 [ 0.7 J ]       |
| <b>Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)</b> |                      |
| Kezdeti fénysűrűség                                       | 160 lm               |
| A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka                   | 11 lm/W              |
| Kezdeti bemeneti feszültség                               | 15 W                 |
| <b>Alkalmazási feltételek</b>                             |                      |
| Környezeti hőmérséklettartomány                           | -20 és +35 °C között |
| <b>Termékadatok</b>                                       |                      |
| Teljes termék kód                                         | 871794389494999      |

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| A termék megrendelési neve    | BVD420 12xLED-HB/BL 12V 40 |
| EAN/UPC - termék              | 8717943894949              |
| Rendelési kód                 | 89494999                   |
| Számláló – csomag dobozonként | 1                          |
| Számláló – csomag dobozonként | 4                          |
| Anyagszám (12NC)              | 910503685518               |
| Nettó tömeg (darab)           | 3,735 kg                   |



### Méretezett rajza



AmphiLux BBD/BVD400

