



# AmphiLux, felületre szerelt

## BVD420 12xLED-HB-2700-6000 E 15

12 pcs - LED High Brightness - Üres, előtét nélkül - Narrow beam angle 15°

Az emberek több időt szeretnének szabadtéren eltölteni családjukkal, barátaikkal. Az AmphiLux felületre szerelhető lámpatestekből álló termékcsalád a kültéri közösségi terek (kertek, teraszok, szökőkutak, vízesések stb.) építészeti színvonalú megvilágítására szolgál. Az AmphiLux egy LED-es termékcsalád, amelynek lenyűgöző és letisztult olasz formatervét stílusos krómfelület emeli ki. Ezek a megoldások víz alatt, nedves és száraz környezetben egyaránt használhatók. A termékskála három (mikro, mini és kompakt) méretben elérhető elemei dinamikus fehér, illetve színes változatban is kaphatók, így maximális rugalmasságot biztosítanak a legkülönbözőbb ízléses fényár-világítási és kiemelő világítási alkalmazásokhoz.

### Termék adatok

| Általános információ                      |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| A fényforrások száma                      | 12 [ 12 pcs]                  |
| Fényforrás család kód                     | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Cserélhető fényforrás                     | Nem                           |
| Meghajtó                                  | E [ Üres, előtét nélkül]      |
| Vezérlő/tápegység/transzformátor          | No [ -]                       |
| Vezérlővel együtt                         | Nem                           |
| Optika/lencse típusa                      | No [ -]                       |
| IEC védelmi osztály                       | III. biztonsági osztály       |
| CE jelölés                                | CE mark                       |
| Élettartam a 50%-os fényáram-megmaradásig | 200000 h                      |

| Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig | 147000 h              |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Élettartam a 90%-os fényáram-megmaradásig | 43000 h               |
| Optic type outdoor                        | Narrow beam angle 15° |
| Működtetés és elektronika                 |                       |
| Bemeneti feszültség                       | 12 V                  |
| Vezérlők és fényerő-szabályozás           |                       |
| Szabályozható fényerő                     | Igen                  |

## AmphiLux, felületre szerelt

### Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP) IP68 [ Porbejutás ellen védett, víznyomásnak ellenálló]

Mechanikus ütődésvédelmi kód IK05 [ 0.7 J]

### Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram 700 lm

A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka 58 lm/W

Kezdeti Korrelált színhőmérséklet 2700–6000 K

Kezdeti Színvisszaadási index 80

Kezdeti bemeneti feszültség 12 V

### Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklettartomány -20 és +35 °C között

### Termékadatok

Teljes termékkód 871794389497099

A termék megrendelési neve BVD420 12xLED-HB-2700-6000 E 15

EAN/UPC - termék 8717943894970


Rendelési kód 89497099

Számláló – csomag dobozonként 1


Számláló – csomag dobozonként 4

Anyagszám (12NC) 910503685818

Nettó tömeg (darab) 3,735 kg



### Méretezett rajza



AmphiLux BBD/BVD400

