



AmphiLux, для встроенного монтажа

BBD420 12xLED-HB-2700-6000 E 30

12 pcs - LED High Brightness - Empty, without gear - Medium beam angle 30°

Человек постоянно стремится повысить качество своего отдыха. Встраиваемые точечные подводные светодиодные светильники AmphiLux призваны подчеркнуть детали в общественных местах (сады, террасы, фонтаны, водопады и пр.) за счет архитектурной подсветки. AmphiLux – это семейство точечных светодиодных светильников, которые отличает превосходный итальянский дизайн и стильная хромовая отделка. Светильники можно использовать для установки под водой, а также в условиях влажного и сухого климата. Доступные в вариантах «микро», «мини» и «компакт», эти светильники могут давать динамический белый свет или обеспечивать цветное оформление, позволяя с легкостью создать заливающую подсветку или акцентное освещение.

Данные о продукции

Общая информация		Срок службы до эффективности светотдачи в 200000 h 50%	
Количество источников света	12 [12 pcs]	Срок службы до эффективности светотдачи в 147000 h 70%	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]	Срок службы до эффективности светотдачи в 43000 h 90%	
Сменный источник света	No	Optic type outdoor	Medium beam angle 30°
ПРА	E [Empty, without gear]	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Драйвер / блок питания / трансформатор	No [-]	Входное напряжение	12 V
Драйвер в комплекте	No		
Тип оптического плафона / линзы	No [-]		
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности III		
Маркировка CE	CE mark		

AmphiLux, для встраенного монтажа

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP68 [Защита от попадания пыли, водонепроницаемость]
-----------------------------	---

Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
--	-------------------------------

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	700 lm
-----------------------	--------

Начальная эффективность освещения светодиода	58 lm/W
--	---------

Нач. корр. цветовая температура	2700–6000 К
---------------------------------	-------------

Нач. индекс цветопередачи	80
---------------------------	----

Начальная входная мощность	12 W
----------------------------	------

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +35 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871794389510699
---------------------	-----------------

Название продукта для заказа	BBD420 12xLED-HB-2700-6000 E 30
------------------------------	---------------------------------

EAN/UPC — продукт	8717943895106
-------------------	---------------


Код заказа	910503687118
------------	--------------

Нумератор — количество на упаковку	1
------------------------------------	---


Нумератор— упаковок на внешний короб	4
--------------------------------------	---

Материал № (12NC)	910503687118
-------------------	--------------

Вес нетто (шт.)	3,525 kg
-----------------	----------



Чертеж размеров



AmphiLux BBD/BVD400

