



ArenaVision MVF403

ZVF403 PAD

Arena Vision MVF403 tar arenabelysning till en helt ny nivå och erbjuder samtidigt högre ljusmängd och bättre optisk effektivitet, pålitlighet och flexibilitet. Arena Vision MVF403 är idealisk för idrottshallar (1000 W-versioner) såväl som för utomhussporter och andra applikationer. Det integrerade systemet inkluderar ovala optiker och kompakta dubbelsocklade MHN-LA 1000W-lampor eller MHN-SA 2000W-lampor som försäkrar utmärkt effektivitet samt lägre bländning. En inbyggd reflektor reducerar ytterligare effektivt spilljus och bländning. MHN-SA 2000W/956 och MHN-LA 1000W/842-lamporna uppfyller de högsta internationella CTV-kraven. MHN-LA-1000W/842-lampans naturliga färgåtergivning och komfortabla atmosfär passande för såväl TV och film samt andra applikationer med strålkastare. Hot restrike-versioner finns tillgängliga för alla ljuskällor och möjliggör omedelbar återtändning efter strömavbrott. Alternativet med flimmerfritt ljus är utvecklat för att eliminera flimmereffekten och garanterar perfekta bilder även vid användning av super slow motion-kameror vid olika sportevenemang. Den flimmerfria varianten av MVF303 är försedd med speciell elektronisk tändare som fungerar i kombination med driftdonsenheten ECM330, som, liksom övriga driftdonsenheter, beställs separat.

Produktdata

Allmän information		Materialnummer (12NC)	
Värde	Specifikation	SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Produktdata		EAN/UPC - Produkt/fodral	8717943896950
Beställningsproduktnamn	ZVF403 PAD	Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Fullständigt produktnamn	ZVF403 PAD	EAN/UPC - Hölje	8717943896950
Full EOC	871794389695000		
Beställningsnummer	89695000		