



Tempo 1 RVP151

RVP151 MHN-TD70W IC A

MHN-TD, 70 W, Asymetryczny

Tempo jest kompletną rodziną projektorów z szerokim wachlarzem źródeł światła i wersji optycznych (rozsył symetryczny i asymetryczny). Niewielkich rozmiarów obudowa wykonana z aluminium, malowanego na modny kolor szary (RAL 9007), zapewnia łatwą integrację z otoczeniem w wielu zastosowaniach zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Anodyzowany, aluminiowy, młotkowany odbłyśnik o wysokiej sprawności zapewnia efektywny rozsył światła. Szyba przednia z przegubami oraz zatrzaskami ze stali nierdzewnej umożliwiające szybki i łatwy dostęp do lampy i osprzętu. Oprawy Tempo 1, 2 i 3 są zgodne z wymaganiami dyrektywy RoHS.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	MHN-TD
Osprzęt	CONV [Konwencjonalny]
Znak CE	Tak
Okres gwarancji	1 rok
Oznaczenie ENEC	-
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Sprawność świetlna w górę	0
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4200 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Barwa źródła światła	842 barwa biała neutralna
Typ klosza	Szyba płaska
Typ optyki na zewnątrz	Asymetryczny

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Początkowe zużycie energii CLO	{NO} - W
Końcowy pobór mocy przy włączonym CLO	{NO} - W
Zużycie energii	70 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.85
Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Przewód	-
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -25°C do +35°C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Tempo 1 RVP151

Stały strumień świetlny	Nie
-------------------------	-----

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Odlew aluminiowy
Materiał reflektora	Aluminium
Materiał optyki	Aluminium
Materiał klosza/soczewki	Szyba
Materiał mocowania	Stal
Kolor Korpusu	Szary
Kształt klosza/soczewki	Plaskie
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	303 mm
Całkowita szerokość	306 mm
Całkowita wysokość	109 mm
Efektywny obszar projekcji	0,08 m²
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	109 x 306 x 303 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
---------------------	--

Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK07 [2 J wzmocniona]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	RVP151 MHN-TD70W IC A
Pełna nazwa produktu	RVP151 MHN-TD70W IC A
Full EOC	871794389752000
Kod zamówienia	89752000
Materiał Nr (12NC)	910503695018
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8717943897520
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8717943897520

Rysunki techniczne

