



eW Flex SLX

BGC480 50xLED-MD/NW 24V 280 TSDM12 WH

Нейтральный белый - Very wide beam angle 280° - 50 pcs -
Transparent dome 12 inch separated - White

eW Flex SLX – это световая гирлянда, состоящая из индивидуально управляемых светодиодных ячеек белого света. Прочный и гибкий корпус позволяет установить динамические пятна белого света практически на любой внутренней или внешней поверхности, включая стены, потолки, полы, объемные скульптуры и детали декораций. С помощью eW Flex SLX также можно освещать ограниченные альковные пространства и вывески.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Количество источников света	50 [50 pcs]	Знак RoHS	-
Код лампового семейства	LED-MD [LED Multi-die]	Входное напряжение	24 V
Цвет источника света	Нейтральный белый	Системы управления и регулировка яркости света	
Сменный источник света	No	Возможность изменения яркости света	Yes
Драйвер в комплекте	No	Механические компоненты и корпус	
Тип оптического плафона / линзы	TSDM12 [Transparent dome 12 inch separated]	Материал корпуса	Поликарбонат
Маркировка CE	CE mark	Оптический материал	Polycarbonate
Метка ENEC	-	Цвет	White
Метка UL	UL mark	Соответствие требованиям и область применения	
Срок службы до эффективности светоотдачи в 70%	70000 h	Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Optic type outdoor	Very wide beam angle 280°		
Возможность переработки продукта для вторичного использования	100%		


eW Flex SLX

Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная входная мощность	50 W
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-30 to +50 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	872790071170799

Название продукта для заказа	BGC480 50xLED-MD/NW 24V 280 TSDM12 WH
EAN/UPC — продукт	8727900711707
Код заказа	910503700181
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал № (12NC)	910503700181
Вес нетто (шт.)	2,233 kg



Чертеж размеров



eW Flex SLX

