



C-Splash 2



C-Splash 2, 10° Clear Lens

C-Splash 2, 10° Clear Lens

A C-Splash 2 ultravékony, vízbe meríthető lámpatest, amely ragyogó színekkel és színváltoztató effektekkel 4,6 méteres mélységig képes működni édes- vagy sósvízi környezetben. Vízzáro öntött sárgaréz tokozásával és szilíciumbronz beállítási szerelvényeivel a C-Splash 2 tökéletes például szökőkutakhoz, vízi vidámparkokhoz és más vízi alkalmazási területekhez, sőt akár szélsőséges körülmények között történő alkalmazásra is.

Termék adatok

Általános információ	
A fényforrások száma	18 [18 pcs]
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]
A fényforrás színe	Vörös, zöld és kék
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlő/tápegység/transzformátor	PSU [Power supply unit]
Vezérlővel együtt	Igen
A lámpatest fényszóródása	10°
IEC védelmi osztály	III. biztonsági osztály
CE jelölés	CE mark
Élettartam az 50%-os fényáram-megmaradásig	50000 h
Kültéri optika típusa	Narrow beam angle 10°
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	24 V
Bemeneti frekvencia	0 Hz

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Szín	Brass
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP68 [Porbejutás ellen védett, víznyomásnak ellenálló]
Energiatakarékossági osztály	G
EPREL-regisztrációs szám	942285
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti fényáram	583 lm
A LED-es világítóttest kezdeti hatásfoka	23,3 lm/W
Kezdeti bemeneti feszültség	31,3 W


C-Splash 2

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	50000
Alkalmazási feltételek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között
Termékadatok	
Teljes termékkód	871794370185800
A termék megrendelési neve	BCP468 18xLED-HB/RGB 24V IP68 10 BRS

EAN/UPC - termék	8717943701858
Rendelési kód	116-000024-01
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	910503700617
Net Weight (Piece)	10,000 kg
Katalógusszám	116-000024-01
A katalógusszám leírása	C-Splash 2, 10° Clear Lens



Méretezett rajza



BCP468 18xLED-HB/RGB 24V IP68 10 BRS

