



# eW Profile LED

## BCX413LED1--3000 230V L279 WH

3000 K - 105° - 279 mm - Weiß

eW Profile ist eine dimmbare Weißlicht -LED-Leuchte für gleichmäßige Ausleuchtung unter Regalen in Verkaufsräumen, Bars, Restaurants und Hotel oder zur Beleuchtung von Arbeitsflächen z. B. in Küchen, Krankenhäusern oder Laboratorien. eW Profile ist in den Farbtemperaturen 3.000 K und 4.000 K erhältlich und eignet sich sowohl für neue Installationen als auch für Nachrüstungen und ermöglicht eine hohe Lichtqualität bei sehr geringem Energieverbrauch. Mit ihrem extrem flachen Profil, unterschiedlichen Längen, Verbindungsmöglichkeiten und den unterschiedlichen Gehäusefarben bietet eW Profile große Gestaltungsfreiheit und einfache Nutzung. Die Powercore-Technologie macht externe Betriebsgeräte überflüssig und sorgt für eine schnelle Installation, die durch ein integriertes Stecker-Buchse-System zusätzlich vereinfacht wird.

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Eingangsfrequenz	
Lampenfamiliencode	LED1 [ LED Module 100 lm]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbe der Lichtquelle	Warmweiß	Dimmen	
Lichtquelle austauschbar	Nein	Dimmbar	Ja
Betriebsgerät inklusive	Ja	Mechanische Kenndaten	
Typ optische Abdeckung/Linse	PCO [ Polycarbonatwanne opal]	Gehäusematerial	Stranggepresstes Aluminium
Ausstrahlungswinkel Leuchte	105°	Material optische Abdeckung/Linse	Polycarbonat
IEC-Schutzart	Schutzklasse I	Länge	279 mm
Fertig zur Installation	No	Farbe	Weiß
CE-Zeichen	ja	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Elektrische Kenndaten		Schutzart (IP)	IP50 [ Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern]
Eingangsspannung	230 V		

## eW Profile LED

<b>Schlagfestigkeit (IK)</b>	IK02 [ IK02]
<b>Initialkennwerte (IEC konform)</b>	
Lichtstrom-Neuwert	256 lm
Initiale Leuchtenlichtausbeute	42,2 lm/W
Init. korr. Farbtemperatur	3000 K
Init. Farbwiedergabeindex	85
Systemleistung	5.5 W
<b>Lebensdauerkenwerte (IEC konform)</b>	
Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported	50000
Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported	50000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	48000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	37000
<b>Anwendungsparameter</b>	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +50 °C

<b>Maximaler Dimmlevel</b>	10% (depends on dimmer, ELV)
<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871794379470699
Bestell-Produktname	BCX413LED1--3000 230V L279 WH
EAN/UPC - Produkt	8717943794706
Bestellcode	79470699
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	910503700640
Nettogewicht (Einzelteil)	0,276 kg

## Abmessungsskizzen



## eW Profile Powercore

