



# eW Profile Powercore

## BCX413LED1--3000 230V L279 WH

3000 K - 105° - 279 mm - Vit

eW Profile Powercore är en LED-armatur för direktspänning och montering under skåp för allmänbelysning och skyltningsbelysning. eW Profile Powercore finns med färgtemperaturerna 3 000 K och 4 000 K och passar för nya installationer och uppgraderingar där det behövs överlägsen belysningskvalitet och avsevärda energibesparingar. Armaturhusets mycket låga profil, de tre armaturlängderna, mångsidiga alternativ för elkoppling och armaturfärger som matchar alla miljöer gör att eW Profile Powercore kan erbjuda designflexibilitet och användarvänlighet på en helt ny nivå. Den inbyggda Powercore-tekniken ger snabb, effektiv och exakt uteffekt till armaturen direkt från nätspänningen, vilket innebär att det inte behövs någon extern strömkälla. Standardkablarna förenklar installationen betydligt och sänker de totala kostnaderna för systemet.

### Produktdata


Allmän information		Ingångsfrekvens	
Lampfamiljskod	LED1 [ LED Module 100 lm]	50–60 Hz	
Ljuskällans färg	Varmvit	Styrenheter och dimming	
Utbytbar ljuskälla	No	Dimbara	Ja
Driftdon ingår	Ja	Mekanik och armaturhus	
Optikavskärmning/optiktyp	PCO [ polykarbonat opal]	Armaturhusets material	Strängsprutad aluminium
Armaturens ljusfördelning	105°	Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Längd	279 mm
Färdig att installera	-	Färg	Vit
CE-märkning	CE märkning	Användning och godkännande	
Drift och elektricitet		Kod för kapslingsklass	IP50 [ Dammsäker]
Ingående spänning	230 V		

## eW Profile Powercore

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [ 0.2 J standard]
<b>Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)</b>	
Initialt ljusflöde	256 lm
Initialt LED-ljusutbyte	42,2 lm/W
Init. korr. färgtemperatur	3000 K
Init. Färgåtergivningsindex	85
Initial ineffekt	5.5 W
<b>Prestanda över tid (IEC-kompatibel)</b>	
Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported	50000
Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported	50000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	48000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	37000
<b>Användningsförhållanden</b>	
Omgivningstemperatur	-20 till +50 °C

Max. dimringsnivå	10 % (beror på dimmer, ELV)
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja (relaterat till närvaro/rörelsedetektor och dagsljus avkänning)
<b>Produktdata</b>	
Fullständig produktkod	871794379470699
Beställningsproduktnamn	BCX413LED1--3000 230V L279 WH
EAN/UPC – Produkt	8717943794706
Beställningsnummer	79470699
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	910503700640
Nettovikt (stycke)	0,276 kg

### Måttskiss



### eW Profile Powercore

