



ColorBurst 6

ColorBurst 6 BCP466 18xLED-HB/RGB 24V 12 WH

Rouge, vert et bleu - Faisceau intensif 12° - Blanc

Le ColorBurst 6 arbore le look classique d'un projecteur rond et offre tous les avantages de la technologie LED intelligente. Dans son boîtier en aluminium moulé robuste, ce système compact de projection et d'éclairage frontal produit des couleurs saturées et riches ainsi que des effets de variation de couleur, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le câblage intégré confère au ColorBurst 6 un aspect soigné et contribue à un positionnement optimal. Le boîtier est pourvu d'une bague à accessoires à trois vis permettant d'ajouter des lentilles diffusantes, des grilles paralumes et d'autres accessoires.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Nombre de sources lumineuses	18 [18 pcs]
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]
Température de couleur	Rouge, vert et bleu
Source lumineuse de substitution	Non
Driver inclus	Oui
Faisceau du luminaire	10°
Connexion	-
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Marquage CE	Marquage CE
Marquage UL	Marquage UL et cUL
Durée de vie à 70% du flux lumineux	70000 h
Optic type outdoor	Faisceau intensif 12°
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	24 V

Fréquence d'entrée	0 Hz
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Matériaux et finitions	
Commande	Blanc
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Performances Initiales (Conforme IEC)	
Puissance initiale absorbée	31.3 W

ColorBurst 6

Durées de vie (Conforme IEC)

Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported 50000

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes -20 à +50 °C

Données logistiques


Code de produit complet 871794370225199
Désignation Produit ColorBurst 6 BCP466 18xLED-HB/RGB 24V
12 WH

Code barre produit (EAN)	8717943702251
Code de commande	70225199
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	4
Code industriel (12NC)	910503700735
Poids net (pièce)	1,450 kg

Schéma dimensionnel



ColorBurst 6



ColorBurst 6

