



ColorBurst 6

ColorBurst 6 BCP466 18xLED-HB/RGB 24V 12 BK

Rot, Grün und Blau - Tiefstrahlend 12° - Schwarz

ColorBurst 6 verbindet das klassische Aussehen eines runden Strahlers mit allen Vorteilen der intelligenten LED-Technologie. Dieser in einem robusten Gehäuse aus Aluminiumdruckguss untergebrachte kompakte Strahler und Wandfluter erzeugt reiche, satte Farben und Farbwechseleffekte und kann sowohl in Gebäuden als auch im Freien zur Akzent- und Geländebeleuchtung verwendet werden. Die integrierte Verkabelung verleiht dem ColorBurst 6 ein ansprechendes Äußeres und erlaubt die optimale Positionierung. Das Gehäuse ist mit einem Zubehörring zur Anbringung von Streuscheiben, Rastern und anderen Aufsätzen versehen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Anzahl Lichtquellen	18 [18 x]
Lampenfamiliencode	LED-HB [LED High Brightness]
Farbe der Lichtquelle	Rot, Grün und Blau
Lichtquelle austauschbar	Nein
Betriebsgerät inklusive	Ja
Ausstrahlungswinkel Leuchte	10°
Anschluss	-
IEC-Schutzart	Schutzklasse I
CE-Zeichen	ja
UL-Zeichen	UL und cUL Zeichen
Lebensdauer bis 70 % Restlichtstrom	70000 h
Optic type outdoor	Tiefstrahlend 12°

Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	Spannung 24 V

Eingangsfrequenz	
Eingangsfrequenz	0 Hz

Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanische Kenndaten	
Farbe	Schwarz

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]

Initialkennwerte (IEC konform)	
Systemleistung	31.3 W

ColorBurst 6

Lebensdauerkennwerte (IEC konform)

Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported 50000

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich -20 bis +50 °C

Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871794370226899
Bestell-Produktname ColorBurst 6 BCP466 18xLED-HB/RGB 24V
12 BK

EAN/UPC - Produkt 8717943702268

Bestellcode 70226899


Anzahl pro Verpackung 1

Anzahl pro Umverpackung 4


Material-Nr. (12NC) 910503700736

Nettogewicht (Einzelteil) 1,450 kg

Abmessungsskizzen



ColorBurst 6



ColorBurst 6

