



ColorBurst 6

ColorBurst 6 BCP466 18xLED-HB/RGB 24V 12 BK

Rojo, verde y azul - Haz estrecho, ángulo 12° - BK

ColorBurst 6 combina la apariencia clásica de un foco redondo con todas las ventajas de la tecnología LED inteligente. Integrada en una resistente carcasa de aluminio fundido, esta luminaria compacta para proyección y baño de pared genera colores intensos y saturados y efectos de cambio de color, tanto en interiores como al aire libre. El cableado integrado da a ColorBurst 6 un aspecto ordenado y permite una colocación óptima. La carcasa está equipada con un anillo de tres tornillos para instalar lentes dispersoras, rejillas y otros accesorios.

Datos del producto

Información general	
Número de fuentes de luz	18 [18 piezas]
Código familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Temperatura de color	Rojo, verde y azul
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Apertura de haz de luz de la luminaria	10°
Connection	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca CE	Marcado CE
Certificado UL	UL/cUL
Vida útil al 70% del flujo lumínico	70000 h
Optic type outdoor	Haz estrecho, ángulo 12°
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	24 V
Frecuencia de entrada	0 Hz

Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Color	BK
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Potencia de entrada inicial	31.3 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported	50000

ColorBurst 6

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente -20 °C a +50 °C

Datos de producto

Código de producto completo	871794370226899
Nombre de producto del pedido	ColorBurst 6 BCP466 18xLED-HB/RGB 24V 12 BK
EAN/UPC - Producto	8717943702268

Código de pedido 70226899


Cantidad por paquete 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 4


N.º de material (12NC) 910503700736

Peso neto (pieza) 1,450 kg

Plano de dimensiones



ColorBurst 6



ColorBurst 6

