



eW Cove MX Powercore

eW Cove MX Powercore, 3500 K, 50° x 70° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

eW Cove MX Powercore, 3500 K, 50° x 70° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

Det fremragende lysudbytte, den brede spredningsvinkel og udvalget af farvetemperaturer, gør det muligt at bruge eW Cove MX Powercore både til effektivbelysning og indirekte almen belysning. Derudover til alle former for væg- og loftsbelysning. eW Cove MX Powercore har mindst samme ydeevne som tilsvarende lineære lysrender med lysstofbelysning og udmærker sig samtidig ved lavere installations-, energi- og vedligeholdelsesomkostninger. Der er med andre ord tale om en miljøvenlig og energibesparende belysningsløsning, uden at man er gået på kompromis med hverken lyskvaliteten eller lysmængden. Integreret Powercore-teknologi sikrer strømtilførsel direkte fra netspænding og eliminerer dermed behovet for ekstern strømforsyning.

Produkt data

Generelle oplysninger		Beskyttelsesklasse IEC	
Antal lyskilder	10 [10 pcs]	Klar til installation	Sikkerhedsklasse I
Lyskildeserie – kode	LED-HB [LED High Brightness]	Typebeskrivelse	No
Lyskildefarve	Neutral hvid	CE-mærke	CE-mærket
Udskiftelig lyskilde	Nej	UL-mærke	UL and cUL mark
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed, regulering	CCC-mærke	CCC mark
Driver medfølger	Ja	Drift og el	
Optiktype	MB [Medium beam]	Indgangsspænding	100 til 277 V
Optikafskærmning/linsetype	PC [polykarbonat skærm]		
Armatur til lysstrålespredning	50° x 70°		

eW Cove MX Powercore

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
------------------	--------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Formstøbt aluminium
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Længde	305 mm
Farve	hvid

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
FCC-mærke	FCC Class B

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrom (systemlysstrom)	476 lm
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	40,0 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	3500 K
Indledende farvegengivelsesindeks	84
Indledende indgangseffekt	12.5 W

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

50 % bevarelse af lumen ved 25 °C, beregnet	100000
50 % bevarelse af lumen ved 25 °C, rapporteret	65000
50 % bevarelse af lumen ved 50 °C, beregnet	100000
50 % bevarelse af lumen ved 50 °C, rapporteret	65000

70 % bevarelse af lumen ved 25 °C, beregnet	100000
70 % bevarelse af lumen ved 25 °C, rapporteret	65000
70 % bevarelse af lumen ved 50 °C, beregnet	100000
70 % bevarelse af lumen ved 50 °C, rapporteret	65000

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-20 til +50 °C
Maks. dæmpningsniveau	10% (afhængigt af dæmper, ELV)
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871794379652699
Ordreproduktnavn	BCX416 10xLED-HB-3500 100-277V MB
EAN/UPC – produkt	8717943796526
Ordrekode	523-000050-09
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	20
SAP-materiale	910503700987
Kopier nettovægt (stykke)	0,460 kg
Katalognummer	523-000050-09
Katalognummerbeskrivelse	eW Cove MX Powercore, 3500 K, 50° x 70° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)



Målskitse



BCX416 10xLED-HB-3500 100-277V MB

