



eW Cove MX Powercore

eW Cove MX Powercore, 3500 K, 50° x 70° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

eW Cove MX Powercore, 3500 K, 50° x 70° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

eW Cove MX Powercore cung cấp công suất phát sáng cao nhất trong các loại đèn tuyến tính chiếu hắt dạng vòm ánh sáng trắng thuần từ dòng đèn Color Kinetics. eW Cove MX Powercore có thể được sử dụng để chiếu sáng tạo điểm nhấn và chiếu sáng tổng thể gián tiếp, cũng như hàng loạt các ứng dụng chiếu hắt dạng vòm cho tường và trần nhà. eW Cove MX Powercore luôn có hiệu suất bằng hoặc cao hơn các loại đèn chiếu hắt dạng vòm kiểu dài huỳnh quang tuyến tính mà vẫn giúp giảm chi phí lắp đặt, năng lượng và bảo trì. eW Cove MX Powercore cung cấp cho những khách hàng quan tâm đến bảo vệ môi trường một giải pháp chiếu sáng xanh, hiệu quả năng lượng mà không ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng đèn.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung			
Số lượng nguồn sáng	10 cái	Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Mã dòng bóng đèn	LED-HB [LED High Brightness]	Sẵn sàng lắp đặt	Sẵn sàng lắp đặt
Màu sắc nguồn sáng	Trắng trung tính	Mô tả loại	-
Nguồn sáng có thể thay thế	Không	Dấu CE	Dấu CE
Bộ điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn điều chỉnh độ sáng	Dấu UL	Ký hiệu UL và cUL
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Dấu CCC	Ký hiệu CCC
Loại chóa quang học	Chùm sáng trung bình	Thông số vận hành và điện	
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Chao đèn/nắp Polycarbonate	Điện áp đầu vào	100 đến 277 V
Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh đèn	50° x 70°		

eW Cove MX Powercore

Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
----------------	--------------

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
---------------------------	----

Cơ khí và bộ vỏ

Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Vật liệu nắp quang học/thấu kính	Polycarbonate
Chiều dài	305 mm
Màu sắc	Trắng

Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Dấu FCC	FCC Class B

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống)	476 lm
Hiệu suất đèn LED ban đầu	40,0 lm/W
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	3500 K
Chỉ số hoàn màu ban đầu	84
Công suất đầu vào ban đầu	12.5 W

Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)

Hệ số duy trì quang thông 50% tại 25°C theo tính toán	100000
Hệ số duy trì quang thông 50% tại 25°C theo báo cáo	65000
Hệ số duy trì quang thông 50% tại 50°C theo tính toán	100000
Hệ số duy trì quang thông 50% tại 50°C theo báo cáo	65000

Hệ số duy trì quang thông 70% tại 25°C theo tính toán	100000
Hệ số duy trì quang thông 70% tại 25°C theo báo cáo	65000
Hệ số duy trì quang thông 70% tại 50°C theo tính toán	100000
Hệ số duy trì quang thông 70% tại 50°C theo báo cáo	65000

Điều kiện ứng dụng


Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +50°C
Độ mờ tối da	10% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV)
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Có

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ	871794379652699
Tên sản phẩm khác	BCX416 10xLED-HB-3500 100-277V MB
EAN/UPC - Sản phẩm	8717943796526
Mã đơn hàng	523-000050-09
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	20
Số vật liệu (12 chữ số)	910503700987
Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,460 kg
Số catalog	523-000050-09
Mô tả số catalog	eW Cove MX Powercore, 3500 K, 50° x 70° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)



Bản vẽ kích thước



BCX416 10xLED-HB-3500 100-277V MB

