



eW Cove MX Powercore

eW Cove MX Powercore, 4000 K, 50° x 70° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

eW Cove MX Powercore, 4000 K, 50° x 70° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

eW Cove MX Powercore oferă cel mai mare flux luminos din linia de aparate liniare pentru scafe cu lumină albă solidă de la Color Kinetics. Aparatele de iluminat eW Cove MX Powercore pot fi utilizate pentru iluminatul de accent și pentru iluminatul general indirect, precum și pentru întreaga gamă de aplicații pentru scafe, tavane și pereți. eW Cove MX Powercore egalează sau depășește performanțele aparatelor fluorescente liniare, comparabile, pentru scafe, în timp ce scade costurile de instalare, energie și întreținere. eW Cove MX Powercore oferă cumpărătorilor preocupați de protecția mediului o soluție de iluminat ecologică, eficientă energetic, fără a compromite calitatea sau cantitatea luminii.

Catalog de date

General information			
Număr de surse de lumină	10 [10 pcs]	Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Cod familie lămpi	LED-HB [LED High Brightness]	Gata de instalare	KIT
Culoare sursă de lumină	Alb neutru	Descriere tip	No
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Marcaj CE	CE mark
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSR [Power supply unit regulating]	Marcaj UL	UL and cUL mark
Balast inclus	Da	Marcaj CCC	CCC mark
Tip de sistem optic	MB [Distribuție medie]	Operating and electrical	
Tip capac optic/lentilă	PC [Difuzor/capac policarbonat]	Tensiune de intrare	100 to 277 V
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	50° x 70°		

eW Cove MX Powercore

Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Controls and dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Mechanical and housing	
Material carcasă	Aluminiu turnat
Material sistem optic	Polycarbonate
Material capac optic/lentilă	Polycarbonat
Lungime	305 mm
Culoare	WH
Approval and application	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Marcaj FCC	FCC Class B
Initial performance (IEC compliant)	
Flux luminos inițial (flux de sistem)	518 lm
Flux luminos inițial la temperatura de culoare de 4000 K	518 lm
Randament luminos LED inițial	43,5 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată	4000 K
Indice inițial de redare a culorii	83
Putere de intrare inițială	12.5 W
Over time performance (IEC compliant)	
Întreținere la un flux luminos de 50% la 25 °C calculată	100000
Întreținere la un flux luminos de 50% la 25 °C raportată	65000
Întreținere la un flux luminos de 50% la 50 °C calculată	100000


Întreținere la un flux luminos de 50% la 50 °C raportată	65000
Întreținere la un flux luminos de 70% la 25 °C calculată	100000
Întreținere la un flux luminos de 70% la 25 °C raportată	65000
Întreținere la un flux luminos de 70% la 50 °C calculată	100000
Întreținere la un flux luminos de 70% la 50 °C raportată	65000

Application conditions	
Interval temperatură ambientală	-20 to +50 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	10% (depends on dimmer, ELV)
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Product data	
Cod complet produs	871794379667099
Nume comandă produs	BCX416 10xLED-HB-4000 100-277V MB
EAN/UPC – Produs	8717943796670
Cod de comandă	523-000050-13
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	20
Material SAP	910503700991
Copiați greutatea netă (bucată)	0,460 kg
Număr de catalog	523-000050-13
Descriere număr de catalog	eW Cove MX Powercore, 4000 K, 50° x 70° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)



Cote



BCX416 10xLED-HB-4000 100-277V MB

