



eW Cove MX Powercore

eW Cove MX Powercore, 4000 K, 50° x 70° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

eW Cove MX Powercore, 4000 K, 50° x 70° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

eW Cove MX Powercore, Color Kinetics'in düz beyaz lineer kontur ışıkları serisi içinde en yüksek ışık çıkışı sağlar. eW Cove MX Powercore vurgulu aydınlatma ve dolaylı genel aydınlatmanın yanı sıra çok çeşitli duvar ve tavan kontur aydınlatma uygulamaları için kullanılabilir. eW Cove MX Powercore kurulum, enerji ve bakım maliyetlerini düşürürken benzer lineer floresan şerit kontur ışıklarının performansını yakalar veya aşar. eW Cove MX Powercore, çevreye duyarlı tüketicilere ışık kalitesinden veya miktarından feragat etmeden çevre dostu, enerji verimli bir aydınlatma çözümü sunar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Döşenmeye hazır	
Işık kaynağı sayısı	10 [10 pcs]	Tür açıklaması	Ready-to-install
Lamba ailesi kodu	LED-HB [LED High Brightness]	CE işareti	No
Işık kaynağı rengi	Nötr beyaz	UL işareti	CE mark
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	CCC işareti	UL and cUL mark
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSR [Power supply unit regulating]		CCC mark
Tertibat dahildir	Evet	Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Optik sistem türü	MB [Medium beam]	Giriş Voltajı	100 to 277 V
Optik kapak/lens türü	PC [Polycarbonate bowl/cover]	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	50° x 70°		
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I		

eW Cove MX Powercore

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbon
Uzunluk	305 mm
Renk	White

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
FCC işareti	FCC Class B

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	518 lm
4000 K renk sıcaklığında başlangıç ışık akısı	518 lm
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	43,5 lm/W
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	4000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	83
Başlangıç giriş gücü	12.5 W

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %50 Hesaplandı	100000
Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %50 Bildirildi	65000
Lümen Sürekliliği, 50 °C'de %50 Hesaplandı	100000

Lümen Sürekliliği, 50 °C'de %50 Bildirildi	65000
--	-------

Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %70 Hesaplandı	100000
--	--------

Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %70 Bildirildi	65000
--	-------

Lümen Sürekliliği, 50 °C'de %70 Hesaplandı	100000
--	--------

Lümen Sürekliliği, 50 °C'de %70 Bildirildi	65000
--	-------

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-20 to +50 °C
Maksimum dim seviyesi	10% (depends on dimmer, ELV)
Rastgele anahtara uygun	Evet

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871794379667099
Sipariş ürün adı	BCX416 10xLED-HB-4000 100-277V MB
EAN/UPC - Ürün	8717943796670
Sipariş kodu	523-000050-13
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	20
Material Nr. (12NC)	910503700991
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,460 kg
Katalog Numarası	523-000050-13
Katalog Numarası Tanımı	eW Cove MX Powercore, 4000 K, 50° x 70° Beam Angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)



Boyutlu çizim



BCX416 10xLED-HB-4000 100-277V MB

